

飞利浦 AirStar
无尘袋吸尘器

- 地板呵护
- RemoteControl 遥控装置

FC8278



享受更洁净，更美满的家庭生活

集成式 HEPA 过滤网，捕获更多灰尘

借助飞利浦 AirStar 吸尘器，享受更洁净、更丰富多采的家居生活。其 4 重过滤系统及超洁空气 HEPA 过滤网能够捕获并密封哪怕再细的颗粒，确保您的家居真正无尘！

微尘过滤

- 超洁空气 HEPA 过滤网，轻松过滤微小的尘土

将灰尘收入囊中

- 4 层过滤系统，将灰尘尽收囊中

即时轻松的控制

- 遥控手柄，即时轻松地进行控制

出众的硬地板清洁效果

- 洁旋风吸尘嘴，去除多 3 倍的顽固污渍


轻松卫生存放

- 塑料收纳箱，存放轻松又卫生

PHILIPS


产品亮点

超洁空气 HEPA 过滤网



高效能微粒空气过滤网，有效过滤空气中的微小尘埃。捕捉更多灰尘。

4 层过滤系统




过滤系统包含四个独立的隔层。这可确保所有尘埃均被捕捉到吸尘器中。

遥控手柄




集成遥控手柄可让您通过指尖轻松改变吸力。此功能可使您轻松便捷地控制。

塑料收纳箱



收纳箱具有存放软管的格子，以及存放吸尘器吸嘴、硬管和附件的托盘。这可保证存放容易卫生。

洁旋风吸尘嘴



洁旋风吸尘嘴让您可以一次性地将各式硬地板彻底清洁干净，不会损伤地板。借助微细纤维软垫的强力吸附，结合吸尘器的强大吸力，您无需任何清洁剂或毛刷即可获得最佳的清洁效果。

规格

设计

- 颜色：闪亮金

过滤

- 尘量：1 升
- 排风滤网：超洁空气 HEPA 过滤网
- 过滤网型号：HEPA

吸尘嘴和附件

- 附件：2 合 1 毛刷和缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 附件存储：塑料收纳箱
- 附加吸尘嘴：洁旋风吸尘嘴
- 两用吸尘嘴：灵活转动多用途吸尘嘴

性能

- 气流（最大）：33 升 / 秒
- 输入功率 (IEC)：1400 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：82 分贝
- 吸力（最大）：250 瓦
- 真空（最大）：28 千帕

可用性

- 操作半径：8 米
- 电线长度：5 米
- 管联接：锥形
- 手柄：舒适的握柄
- 功率控制：电子控制手柄
- 特殊功能：塑料收纳箱
- 吸管类型：2 节塑料伸缩管
- 滚轮类型：橡胶

重量和尺寸

- 包装尺寸（长 x 宽 x 高）：340 x 258 x 218 毫米
- 产品重量：4.2 千克



发行日期 2013-06-12

版本：1.1.1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com