

PHILIPS

Aspirateur avec sac

Performer Compact

Aspiration de la poussière à 99,9 %

900 W

Filtre anti-allergènes



FC8377/09



Performances optimales. Facile à utiliser. Compact et puissant grâce à la technologie AirflowMax

Le nouvel aspirateur Philips Performer Compact offre d'excellentes performances, pour un minimum d'efforts. La technologie AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps. La brosse TriActive élimine la poussière efficacement sur tous les sols.

Des résultats optimaux

- Technologie révolutionnaire AirflowMax pour une aspiration très puissante
- La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois

Nettoyage facile

- Bras articulé pour les zones difficiles d'accès
- Accessoires intégrés très pratiques
- Verrouillage ActiveLock pour une adaptation facile à chaque surface de nettoyage

Système de filtration pour un air pur

- Le sac S-bag classique longue performance dure jusqu'à 50 % plus longtemps
- Le filtre anti-allergènes piège plus de 99,90 % des poussières fines
- Testé pour la qualité anti-allergène selon la norme ECARF

1 an de sacs pour aspirateur*

- 5 sacs S-bag

Des résultats remarquables



reddot award 2016
winner

Points forts

Technologie AirflowMax




La technologie unique AirflowMax maintient une puissance d'aspiration élevée plus longtemps pour vous permettre d'utiliser le sac jusqu'au bout. La technologie repose sur l'optimisation de trois éléments clés : 1) Rainures à l'intérieur du compartiment à poussière permettant de maximiser le flux d'air autour du sac et d'utiliser l'intégralité de la surface de ce dernier. 2) Volume du compartiment à poussière spécialement conçu pour permettre au sac de se déplier uniformément. 3) Les structures en fibres de haute qualité anti-encrassement dans le sac absorbent la poussière sans qu'elle ne bouche les pores, évitant ainsi une réduction de la puissance d'aspiration.

Brosse TriActive



La brosse TriActive réalise 3 actions de nettoyage à la fois : 1) Elle écarte les fibres du tapis avec sa semelle spécialement conçue pour aspirer la poussière en profondeur. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

Bras articulé




L'accessoire longue portée est un outil pratique qui vous permet de nettoyer les zones difficiles d'accès telles que le dessus des meubles ou le haut des étagères. L'angle de la brosse est réglable afin de répondre exactement à vos besoins.

Accessoires intégrés



L'aspirateur est conçu avec des accessoires intégrés, ce qui vous évite de devoir transporter des accessoires supplémentaires pendant que vous faites le ménage. Le suceur plat se trouve sur le traîneau, toujours à portée de main.

Verrouillage ActiveLock



Le verrouillage ActiveLock vous permet de connecter et de déconnecter facilement les brosses et accessoires au tube télescopique lors du ménage.

S-bag classique longue performance



Ce nouveau sac à poussière synthétique de Philips a été développé pour offrir des performances longue durée à votre aspirateur, avec une puissance d'aspiration élevée et une filtration optimale jusqu'à ce que le sac soit plein et prêt à être jeté.



IF DESIGN AWARD

Les produits récompensés sont sélectionnés par des grands noms du design. Tous les ans, l'iF International Forum Design GmbH organise l'un des concours de design les plus renommés et respectés : l'iF DESIGN AWARD. Reconnu comme un symbole d'excellence dans le monde entier, l'iF DESIGN AWARD reçoit plus de 5 000 soumissions provenant de 70 pays tous les ans.



asimpleswitch.com

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation énergétique et les émissions de CO2. Comment ? Grâce à une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Performance

Puissance électrique (max.): 900 W

Niveau sonore: 78 dB

Puissance électrique (IEC): 750 W

Aspiration (max): 17,5 kPa

Design

Couleur: Blanc étincelant

Filtration

Capacité de poussière: 3 l

Type de sac à poussière: S-bag classique
longue performance

Filtre sortie: Filtre anti-allergènes

Filtre moteur: Filtre en mousse 1 couche

Utilisation

Rayon d'action: 9 m

Longueur du cordon: 6 m

Type de tube: Tube télescopique en métal
composé de deux éléments

Raccord cylindrique: ActiveLock

Type de roue: Caoutchouc

Poignée de transport: Avant

Brosses et accessoires

Brosse standard: Brosse TriActive

Brosse supplémentaire: Brosse pour sols durs

Accessoires inclus: Suceur plat, Brosse

intégrée

Accessoires supplémentaires: Bras articulé,
5 sacs S-bag

Développement durable

Emballage: > 90 % de matériaux recyclés

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Poids et dimensions

Poids du produit: 4,2 kg

Dimensions du produit (L x l x H):

400 x 282 x 251 millimètre

