

飞利浦
有尘袋吸尘器

紫红

FC8396/01



耐用可靠

1500 瓦吸尘器，外形虽小，但功能强大、性能可靠，不仅便于操纵，而且在闲置时贮存也非常方便。此外，可调控的吸力、五重过滤系统、特宽脚控踏板和洁旋风吸尘嘴让您使用吸尘器起来得心应手

高效能清洁

- 1300 瓦功率

轻松清洁窗帘和家具

- 电动控制

清洁硬地板效果更佳

- 洁旋风吸尘嘴，去除多 3 倍的顽固污渍

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

一般规格

- 型号: 紫红

附件

- 特制吸嘴: 洁旋风吸尘嘴
- 附件: 缝隙工具、小号吸嘴
- 附件存储: 管夹

马达

- 最大输入功率: 1500 瓦
- IEC 输入功率: 1300 瓦
- 最大吸力: 300 瓦
- 气流: 32 升 / 秒
- 真空: 27 千帕

吸尘器规格

- 电动控制: 转动
- 红外遥控器: 不适用
- 噪音强度 Lc IEC: 80 dB

- 排气过滤网: 超洁空气
- HEPA AirSeal 真空吸尘器: 不适用
- 两用吸尘嘴: D272
- 活性香气: 不适用
- 尘袋容量: 2 升
- 尘袋类型: 悉尼 + 无纺布
- 尘量显示器
- 卡式更换吸尘袋装置: 不适用
- 操作半径: L (8) 米
- 电线长度: 5 米
- 硬管: 铬合金吸管
- 接驳: 有源
- 放置 / 存放帮助: 存放
- 手柄: 顶部
- 滚轮材料: 塑料滚轮

设计

- 颜色: 紫红



发行日期 2009-07-31

版本: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者
的财产。

www.philips.com