

Philips
有尘袋吸尘器

透明蓝色

FC8396/02



耐用可靠

1600 瓦吸尘器，外形虽小，但功能强大、性能可靠，不仅易于操纵，而且在闲置时贮存也非常方便。此外可调控的吸力、五重过滤系统和特宽脚控踏板让您使用起吸尘器来得得心应手。

高效能清洁

- 1600 瓦输入功率，330 瓦吸力

用于狭窄的空间和家具

- 缝隙工具和小号毛刷

轻松清洁窗帘和家具

- 电动控制

方便使用

- 伸缩管

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

一般规格

- 型号: 透明蓝色

附件

- 特制吸嘴
- 附件: 缝隙工具、小号吸嘴
- 附件存储: 管夹

马达

- 最大输入功率: 1600 瓦
- IEC 输入功率: 1400 瓦
- 最大吸力: 330 瓦
- 气流: 33 升 / 秒
- 真空: 28 千帕

吸尘器规格

- 电动控制: 转动
- 红外遥控器: 不适用
- 噪音强度 Lc IEC: 80 dB

- 排气过滤网: 超洁空气
- HEPA AirSeal 真空吸尘器: 不适用
- 两用吸尘嘴: D272
- 活性香气: 不适用
- 尘袋容量: 2 升
- 尘袋类型: S-bag 经典
- 尘量显示器
- 卡式更换吸尘袋装置: 不适用
- 操作半径: XL (9) 米
- 电线长度: 6 米
- 吸管: 涂漆按钮 TT
- 接驳: 活动
- 放置 / 存放帮助: 存放
- 手柄: 顶部
- 滚轮材料: 塑料滚轮

设计

- 颜色: 透明蓝色



发行日期 2009-03-06

版本: 2.1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者
的财产。

www.philips.com