

飞利浦
有尘袋吸尘器

全方位

FC8398/02



经久耐用，性能可靠

1500 瓦吸尘器，外形虽小，但功能强大、性能可靠，不仅便于操控，而且在闲置时贮存也非常方便。此外，可调控的吸力、五重过滤系统、特宽脚控踏板和全方位清洁吸尘嘴让该吸尘器使用起来得心应手。

高清洁功率

- 1500 瓦马达可产生 275 瓦吸力

即使在家具周围也可轻松清洁

- 具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

方便使用

- 伸缩管

轻松清洁窗帘和家具

- 吸力调控

卫生的去除尘袋

- s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

设计

- 颜色：晶莹蓝色
- 型号：透明蓝色

马达

- 最大输入功率：1500 瓦
- IEC 输入功率：1300 瓦
- 最大吸力：330 瓦
- 气流：31 升 / 秒
- 真空：28 千帕

吸尘器规格

- 吸力调控：有，在产品上
- 排风滤网：微型滤网
- 尘袋容量：2 升

- 尘袋类型：悉尼 + 无纺布
- 尘量显示器
- 电线长度：5 米
- 操作半径：L (8) 米
- 硬管：涂漆按钮 TT
- 接驳：有源
- 手柄：顶部
- 放置 / 存放辅助装置：存放
- 滚轮：塑料滚轮
- 噪音强度 Lc IEC: 80 dB

附件

- 附件：缝隙吸嘴
- 附件存储：管夹
- 吸嘴：全方位清洁吸嘴

产品亮点

全方位清洁吸嘴



根据空气动力学设计的独特吸嘴可带来最高效的清洁，侧毛刷可清除角落和拐角的灰尘，前开口可吸走大块尘屑。每次清洁都可迅速看到焕然一新的效果。

s-bag 高效能合成吸尘纸袋



s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适合用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。

