

飞利浦  
有尘袋吸尘器

各式地面

FC8432/01



## 尺寸最小，洁力最高。

外形小巧但功能强大的 1500 瓦（中国）真空吸尘器，配有全方位清洁吸尘嘴、6 重过滤系统和铬合金吸管，特别适用于面积较小的居室，是让您家居整洁舒适的另一好帮手。

### 高清洁功率

- 1500 瓦马达可产生 340 瓦吸力

### 操控方便

- 重量 / 尺寸 / 搬运手柄

### 即使在家具周围也可轻松清洁

- 具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

### 卫生的去除尘袋

- s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

有尘袋吸尘器  
各式地面

## 规格

### 设计

- 颜色：橙赭色
- 型号：各式地面

### 马达

- 最大输入功率：1500 瓦
- IEC 输入功率：1500 瓦
- 最大吸力：340 瓦
- 气流：38 升 / 秒
- 真空：29 千帕

### 吸尘器规格

- 电动控制：是，在机身上
- 排风滤网：微型滤网
- 尘袋容量：2 升

- 尘袋类型：S-bag
- 尘量显示器
- 电线长度：6 米
- 操作半径：9 米
- 硬管：2 节铬制伸缩管
- 接驳：按钮连接
- 手柄：前置，顶部
- 放置 / 存放辅助装置
- 滚轮：塑料
- 噪音强度 Lc IEC: 79 dB

### 附件

- 附件：毛刷、缝隙吸嘴和小号吸嘴
- 附件存储：管夹
- 吸嘴：全方位清洁吸嘴

FC8432/01

## 产品亮点

### 全方位清洁吸嘴



根据空气动力学设计的独特吸嘴可带来最高效的清洁，侧毛刷可清除角落和拐角的灰尘，前开口可吸走大块尘屑。每次清洁都可迅速看到焕然一新的效果。

### s-bag 高效能合成吸尘纸袋



s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。



发行日期 2009-03-06

版本：4.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)