

飞利浦
有尘袋吸尘器

洁旋风吸尘嘴

FC8439/02



尺寸最小，洁力最高。

外形小巧但功能强大的 1600 瓦真空吸尘器，配有全方位清洁吸尘嘴、6 重过滤系统与 S-bag 高效能合成吸尘纸袋、神奇伸缩吸管及橡胶后轮，特别适合面积较小的居室，是您家居整洁舒适的另一好帮手。

高清洁功率

- 1600 瓦马达可产生 340 瓦吸力

即使在家具周围也可轻松清洁

- 具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

出众的硬地板清洁效果

- 洁旋风吸尘嘴，去除多 3 倍的顽固污渍

卫生的去除尘袋

- s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋

操控方便

- 重量 / 尺寸 / 搬运手柄

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

设计

- 颜色：淡绿
- 型号：超级木地板

马达

- 最大输入功率：1600 瓦
- IEC 输入功率：1600 瓦
- 最大吸力：340 瓦
- 气流：38 升 / 秒
- 真空：29 千帕

吸尘器规格

- 电动控制：有，在产品上
- 排风滤网：微型滤网
- 尘袋容量：2 升
- 尘袋类型：S-bag

- 尘量显示器
- 电线长度：6 米
- 操作半径：9 米
- 硬管：金属外壳伸缩吸管
- 接驳：按钮连接
- 手柄：前置
- 放置 / 存放辅助装置
- 滚轮：橡胶
- 噪音强度 Lc IEC: 79 dB

附件

- 附加吸嘴：洁旋风吸尘嘴
- 附件：毛刷、缝隙吸嘴和小号吸嘴
- 附件存储：管夹
- 吸嘴：全方位清洁吸嘴

产品亮点

全方位清洁吸嘴



根据空气动力学设计的独特吸嘴可带来最高效的清洁，侧毛刷可清除角落和拐角的灰尘，前开口可吸走大块尘屑。每次清洁都可迅速看到焕然一新的效果。

洁旋风吸尘嘴



洁旋风吸尘嘴让您可以一次性地将各式硬地板彻底清洁干净，不会损伤地板。借助微细纤维软垫的强力吸附，结合吸尘器的强大吸力，您无需任何清洁剂或毛刷即可获得最佳的清洁效果。

s-bag 高效能合成吸尘纸袋



s-bag 高效能合成吸尘纸袋是标准的换置式集尘袋，方便购买，很容易通过徽标识别。它适用于飞利浦、Electrolux、AEG、Volta 和 Tornado 的有尘袋吸尘器。

