

PHILIPS

无尘袋吸尘器

PowerPro Compact

1400 瓦

第四代飓风离尘技术

HEPA 10 可水洗滤网

FC8471/81



吸力加大*，清洁效果达到理想

采用第四代飓风离尘技术

飞利浦 PowerPro Compact 无尘袋吸尘器/真空吸尘器，得益于第四代飓风离尘技术和先进的集尘桶设计，性能强劲，毫不逊色。

净化家中的空气

- EPA 滤网可捕获引起过敏的微寄生虫

符合人体工程学手柄，够得远

- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落

超强清洁能力

- 第四代飓风离尘技术，一次即可将灰尘和空气分离
- 1400 瓦马达，实现出色清洁效果

轻松洗

- 先进的集尘桶设计，方便清空

产品亮点

方便清空的集尘桶



集尘桶专为有效除尘而设计，不会造成灰尘四散。凭借其特别设计的形状和光滑的表面，灰尘聚集在容器的一侧并均匀地滑入垃圾桶。

第四代飓风离尘技术



第四代飓风离尘技术通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速进入飓风离尘；2) 弧形通气道使空气加速上升至气旋室，以将灰尘与空气分离。

EPA 过滤系统



多重 EPA 滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。与旋风气流相结合，可防止其快速堵塞，带给您卓越、持久的过滤效果。

加长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

规格

设计

颜色: 星蓝色

性能

输入功率 (IEC): 1400 瓦
吸力 (最大): 330 瓦
真空 (最大): 25 千帕
气流 (最大): 34 升/秒
噪音强度 (Lc IEC): 83 分贝

过滤

尘量: 1.5 升
排风滤网: 海绵
马达滤网: EPA 10 可水洗滤网

可用性

操作半径: 9 米
电线长度: 6 米
吸管类型: 2 节固定金属管
手柄: 前置
管联接: 锥形
滚轮类型: 塑料

吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: 多用途吸尘嘴
包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料
用户手册: 100%可回收纸

重量和尺寸

产品重量: 4.5 千克
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 406x285x238 毫米

