

飞利浦 Expression  
带全方位清洁吸尘嘴的  
有尘袋吸尘器

HomeCare



FC8614/01



## 不给灰尘留机会

多重过滤网可捕捉多达 99.9% 的灰尘

飞利浦 Expression 有尘袋吸尘器能够有效过滤空气中的花粉、芽孢和过敏源。可水洗 HEPA 12 过滤网与 s-bag Clinic 高效能合成吸尘纸袋相结合，可过滤多达 99.9% 的灰尘颗粒。

### 高清洁功率

- 1800 瓦马达，可产生最大 350 瓦吸力

### 净化家中空气

- 可水洗 HEPA 12 过滤网，99.5% 过滤度

### 集尘袋可安全锁住所有灰尘

- S-bag Clinic 高效能合成吸尘纸袋可吸附多达 99.9% 的灰尘

### 集尘袋的卫生处理

- 独特的卡式更换吸尘袋装置可避免与灰尘接触

### 即使在家具周围也可轻松清洁


- 具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形


## 产品亮点

### 1800 瓦马达



1800 瓦马达可产生最大 350 瓦吸力，清洁效果近乎完美。

### 可水洗 HEPA 12 过滤网




这款可水洗 HEPA 12 过滤网能够过滤掉至少 99.5% 的各种会导致呼吸道过敏的有害微生物。

### S-bag Clinic 高效能合成吸尘纸袋 - 抗过敏



这款集尘袋可过滤多达 99.9% 的花粉、芽孢和过敏源，是患有过敏症人士的理想之选。

### 卡式更换吸尘袋装置



有了这款采用专利技术的集尘袋固定架，您在处理尘袋时无需接触灰尘。

### 全方位清洁吸尘嘴



根据空气动力学设计的独特吸嘴可带来更高效的清洁，侧毛刷可清除角落和拐角的灰尘，前开口可吸走大块尘屑。每次清洁都可迅速看到焕然一新的效果。

## 规格

### 设计

- 颜色：蓝紫色

### 性能

- 气流（最大）：40 升 / 秒
- 输入功率 (IEC): 1600 瓦
- 输入功率（最大）：1800 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC): 82 dB
- 吸力（最大）：350 瓦
- 真空（最大）：30 千帕

### 过滤

- 尘袋类型：S-bag Clinic 高效能抗过敏合成吸尘纸袋
- 排风滤网：超洁空气 HEPA 12 可水洗过滤网
- 马达过滤网：三层
- 尘量：3 升

### 可用性

- 吸管类型：2 节金属外壳伸缩管
- 手柄：前置
- 尘量显示器
- 卡式更换吸尘袋装置
- 接驳：锥形
- 储放辅助装置：背面和底部
- 滚轮类型：塑料
- 功率控制：电子控制产品
- 操作半径：10 米
- 线缆长度：7 米

### 吸尘嘴和附件

- 两用吸尘嘴：全方位清洁吸尘嘴
- 附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 附件存放：管夹设计



发行日期 2010-06-29

版本：4.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)