

# PHILIPS

## 无尘袋吸尘器

### PowerPro Active

1700 瓦

第四代飓风离尘技术

HEPA 10 可水洗滤网

木地板

FC8632/81



## 始终具有强劲吸力\*

### 采用第四代飓风离尘技术

得益于第四代飓风离尘技术，全新飞利浦 PowerPro Active 无尘袋吸尘器的清洁效果出众。先进的集尘桶方便清空，有助于避免灰尘外渗。

#### 净化家中的空气

- EPA 滤网可捕获引起过敏的微寄生虫

#### 呵护您的木地板，防止刮花

- 带柔软刷毛的洁旋风吸尘嘴，防止刮花地板

#### 符合人体工程学手柄，够得更远

- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落

#### 超强清洁能力


- 1700 瓦马达，实现高性能清洁
- 第四代飓风离尘技术，一次即可将灰尘和空气分离

#### 易于清洗

- 先进的集尘桶设计，方便清空

# 产品亮点

## 洁旋风吸尘嘴



这款带柔软刷毛的吸嘴专为呵护硬地板而设计，尤其可避免刮花地板。

## 方便清空的集尘桶



集尘桶专为有效除尘而设计，不会造成灰尘四散。凭借其特别设计的形状和光滑的表面，灰尘聚集在容器的一侧并均匀地滑入垃圾桶。

## 第四代飓风离心技术



第四代飓风离心技术通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供卓越的清洁效果：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速地进入飓风离心；2) 弧形通道使空气加速上升至气旋室，以将灰尘与空气分离。

## EPA 过滤系统



多重 EPA 滤网拥有较大的滤网表面和良好的过滤性能。与旋风气流相结合，可防止其快速堵塞，带给您卓越、持久的过滤效果。

## 加长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

# 规格

## 设计

颜色: 情人红金属色

## 性能

输入功率 (IEC): 1700 瓦  
吸力 (最大): 370 瓦  
真空 (最大): 33 千帕  
气流 (最大): 37 升/秒  
噪音强度 (Lc IEC): 80 分贝

## 过滤

尘量: 1.7 升  
排风滤网: 微尘滤网  
马达滤网: EPA 10 可水洗滤网

## 可用性

操作半径: 9 米  
电线长度: 6 米  
吸管类型: 铝制伸缩管  
手柄: 顶部和正面  
管联接: 锥形  
滚轮类型: 橡胶  
吸力控制: 电子产品

## 吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: 多用途吸嘴  
附加吸尘嘴: 洁旋风吸尘嘴  
包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴  
附件存储: 管夹设计

## 可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料  
用户手册: 100% 可回收纸

## 重量和尺寸

产品重量: 6 千克  
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 473x304x301 毫米

