

PHILIPS

Putekļsūcējs ar
maisiņu

Performer Active

2000 W

AirflowMax tehnoloģija

EPA 10 filtrs

FC8653/01



Maksimāla sūkšanas jauda labākiem tīršanas rezultātiem*

Ar Airflow Max tehnoloģiju un 4 l putekļu tvertni

Jaunais Philips Performer Active nodrošina labākus tīršanas rezultātus, pateicoties Airflow Plus tehnoloģijai un jaudīgajam 2000 W motoram.

Izcili tīršanas rezultāti

- Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai
- 2000 W motors rada maks. 400 W sūkšanas jaudu
- 4 l putekļu nodalījums ilgākai tīršanai

Lietošanas komforts

- Aizsniedziet visus stūrus, pateicoties īpaši garajam ergonomiskajam rokturim

Iebūvēta pretalerģijas sistēma

- S-bag Classic Long Performance kalpo līdz 50% ilgāk
- AirSeal ar EPA10 filtrs veselīgam gaisam

Izceltie produkti

AirflowMax tehnoloģija



AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

2000 vatu motors



2000 W motors rada maks. 400 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīrīšanas rezultātus.

4 l putekļu nodalījums



Īpaši izstrādātais 4 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīrīšanas laiku.

Īpaši garš ergonomisks rokturis



Šo ergonomiskas formas rokturi ir ērti lietot. Tā īpaši garā konstrukcija nodrošina lielāku darbības rādiusu, tāpēc varat viegli iztīrīt grūti aizsniiedzamas vietas.

S-bag Classic Long Performance



Šis jaunais Philips sintētiskais putekļu maisiņš ir izstrādāts, lai nodrošinātu ilgstošu putekļsūcēja darbību - lielu sūkšanas jaudu un maksimālu filtrēšanu, līdz brīdim, kad putekļu maisiņš ir pilns un to ir jāizmet.

AirSeal ar EPA10

EPA10 10 filtrs un AirSeal aiztur smalkus putekļus pirms gaisa izplūšanas, lai nodrošinātu vidi bez putekļiem, tīru un veselīgu gaisu.

Specifikācijas

Dizains

Krāsa: Zvaigžņu zila

Sniegums

Motora jauda (maks.): 2000 W
Ieejas jauda (IEC): 1800 W
Sūkšanas jauda (maks.): 400 W
Vakuums (maks.): 30 kPa
Gaisa plūsma (maks.): 42 l/s
Trokšņa līmenis (Lc IEC): 82 dB

Filtrēšana

Putekļu ietilpīgums: 4 l
Izplūdes gaisa filtrs: EPA 10 filtrs
Motora filtrs: Mikrofiltrs

Pielietojums

Darbības rādiuss: 260 m
Vada garums: 6 m
Caurules veids: Metāla 2-daļīga teleskopiska caurule
Rokturis: Ergonomisks rokturis ar gaisa slēdzi
Rokturis pārvietošanai: Priekšpuse
Caurules savienojums: Konisks
Novietošanas vai glabāšanas atbalsts: Vertikāli un horizontāli
Riteņu veids: Gumija

Uzgaļi un piederumi

Standarta uzgaļis: Daudzfunkcionāls uzgaļis
Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgaļis, Mazais uzgaļis

Noturība

Lietotāja rokasgrāmata: 100% pārstrādāts papīrs

Svars un izmēri

Produkta svars: 5,2 kg
Produkta izmēri (GxPxA): 447x304x234 mm

