

PHILIPS

有尘袋吸尘器

Performer Active

1800 瓦

AirflowMax 技术

EPA 10 滤网

动物毛发

FC8656/81



卓越吸力，清洁一步到位*

具有 Airflow Max 技术和 4 升集尘容量

得益于 Airflow Plus 技术和强劲马达，全新的飞利浦 Performer Active 可实现卓越的清洁效果

清洁地毯和家具效果出众

- 旋转的迷你涡轮刷，轻松清除毛发和绒毛

清洁效果出众

- 突破性 Airflow Max 技术，可获得强劲的吸力
- 4 升集尘容量，持久清洁

便利性

- 加长人体工程学手柄，可触及各个角落

集成式防过敏系统

- 配备 EPA 10 过滤网的 EPA 密封圈可产生健康空气
- 高效能集尘袋 S-bag，可延长高达 50% 的使用寿命


产品亮点

Airflow Max 技术



Airflow Max 技术可使气流达到最大，让集尘袋均匀展开，这样您就可以获得最大的吸力，即使袋中已经充满！

加长人体工程学手柄



这种采用人体工程学设计的手柄方便使用。其加长设计便于清洁更远距离，您可以方便地清洁难以触及的区域。

4 升集尘容量



专门设计的 4 升集尘室可让您充分利用集尘袋，因而清洁时间长久。

EPA 10 密封圈



EPA 10 过滤网和密封圈在空气吹出之前滤掉细小的粉尘，从而形成无尘环境和干净健康的空气。

高效能集尘袋 S-bag



这款全新的飞利浦化纤集尘袋经过不断发展完善，已可提供长期持久的吸尘器性能，即强劲的吸力和卓越的过滤能力，可以一直使用到集尘袋充满并可以丢弃。

迷你涡轮刷



迷你涡轮刷可迅速去除沙发、靠垫及其他衣物上的（动物）毛发、绒毛和灰尘。此刷非常适合宠物主人。

规格

设计

颜色: 闪亮钛

性能

输入功率 (IEC): 1800 瓦
吸力 (最大): 425 瓦
真空 (最大): 34 千帕
气流 (最大): 47 升/秒
噪音强度 (Lc IEC): 80 分贝

过滤

尘量: 4 升
排风滤网: EPA 10 滤网
马达滤网: 微尘滤网

可用性

操作半径: 9 米
电线长度: 6 米
吸管类型: 2 节金属伸缩管
手柄: 配备通风孔滑块的人体工程学手柄
手柄: 前置
管联接: 锥形
储放辅助装置: 垂直和水平
滚轮类型: 橡胶

吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: 多用途吸嘴
附加吸尘嘴: 迷你涡轮刷
包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴

可持续发展

用户手册: 100%可回收纸

重量和尺寸

产品重量: 5.2 千克
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 447x304x234 毫米

