

飞利浦  
无尘袋吸尘器

防过敏



FC8714/01

## 轻松又干净

无需尘袋

EasyClean 专为希望以最小工作量达到彻底清洁效果的您而设计。

### 轻松去除灰尘

- 1800 瓦马达，可产生最大 300 瓦吸力

### 净化家中空气

- 超洁空气 HEPA 12 高效能过滤网，99.5% 的过滤度

### 轻松处理灰尘

- 集尘桶可方便地取下和清空

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 设计

- 型号: 防过敏
- 颜色: 浅紫蓝

### 马达

- 最大输入功率: 1800 瓦
- IEC 输入功率: 1600 瓦
- 最大吸力: 300 瓦
- 气流: 34 升 / 秒
- 真空: 26.5 千帕

### 吸尘器规格

- 噪音强度 Lc IEC: 79 dB
- 电动控制: 有, 在产品上
- 排风滤网: 超洁空气 HEPA 12 过滤网 (FC8044)

- 硬管: 金属外壳伸缩吸管
- 接驳: 按钮连接
- 手柄: 顶部
- 滚轮: 塑料滚轮
- 旋风过滤网: HEPA 10, Gore-Tex (FC8047/01)
- 尘量: 2 升
- 电线长度: 7 米
- 操作半径: 10 米
- 放置 / 存放辅助装置

### 附件

- 吸嘴: 标准的多用途吸嘴
- 附件: 缝隙吸嘴和毛刷
- 附件存储: 管夹


## 产品亮点

### 1800 瓦马达




1800 瓦马达, 可产生最大 300 瓦吸力, 确保最佳的清洁效果。

### 超洁空气 HEPA 12 过滤网



此超洁空气 HEPA 12 过滤网能够过滤掉至少 99.5% 的各种会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。

### 方便清空的集尘桶



该无尘袋吸尘器具有透明的集尘桶, 您可以清楚地看到从地板上清理掉的灰尘, 并可轻易找回意外吸入的有用物品。

