

飞利浦 EasyClean
无尘袋吸尘器

HomeCare 系列

EasyClean



FC8732/01



轻松又干净

超长电源线，无需尘袋

飞利浦 EasyClean 无尘袋吸尘器，专为希望更省力而清洁效果更好的您而设计。

轻松去除灰尘

- 1800 瓦马达，可产生最大 300 瓦吸力

净化排出的空气，避免二次污染

- 超洁空气 HEPA 12 高效能过滤网，99.5% 的过滤度

清洁效率更高

- 经过改进的旋风过滤系统令吸力更持久

轻松处理灰尘

- 集尘桶可方便地取下和清空

清洁范围更大


- 11 米超大清洁范围

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形


产品亮点

1800 瓦马达




1800 瓦马达，可产生最大 300 瓦吸力，确保最佳的清洁效果。

超洁空气 HEPA 12 过滤网



此超洁空气 HEPA 12 过滤网能够过滤至少 99.5% 的各种会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。

改进型旋风过滤系统



这款 EasyClean 吸尘器具有改进型旋风过滤系统，可从空气中过滤掉更多的灰尘。

方便清空的集尘桶



该无尘袋吸尘器具有透明的集尘桶，您可以清楚地看到从地板上清理掉的灰尘，并可轻易找回意外吸入的有用物品。

11 米清洁范围



借助其 8 米电源线，您在 11 米的范围之内无需更换插座。

规格

设计

- 颜色：乌黑

过滤

- 尘量：2 升
- 排风滤网：超洁空气 HEPA 12 过滤网
- 过滤网型号：Gore-Tex HEPA 10

吸尘嘴和附件

- 附件：清洁刷，缝隙吸尘嘴
- 附件存储：管夹设计
- 两用吸尘嘴：多用途吸尘嘴

性能

- 气流（最大）：36 升/秒
- 输入功率 (IEC)：1600 瓦
- 输入功率（最大）：1800 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：79 分贝
- 吸力（最大）：300 瓦
- 真空（最大）：29 千帕

可用性

- 操作半径：11 米
- 手柄：顶部和正面
- 电线长度：8 米
- 管联接：按钮
- 功率控制：电子产品
- 吸管类型：2 节金属外壳伸缩管
- 滚轮类型：塑料

重量和尺寸

- 产品重量：6 千克



发行日期 2012-07-18

版本：4.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com