

PHILIPS

无尘袋吸尘器

EasyClean

1600 瓦

FC8732/01



轻松又干净

纤长电源线，无需尘袋

飞利浦无尘袋 EasyClean 系列，专为希望费力少、清洁效果好的您而设计。

轻松去除灰尘

- 高效马达产生强大的吸力

轻松处理灰尘

- 集尘桶可方便地取下和清空

清洁效率高

- 经过改进的旋风过滤系统令吸力加倍持久

净化家中的空气

- 洁净空气 HEPA 12 高效能过滤网，99.5% 的过滤度

清洁地毯和家具效果出众

- 强力毛刷吸尘嘴，去除更多 25% 的毛发和灰尘

产品亮点

高效马达产生强大的吸力


高效马达产生强大的吸力

方便清空的集尘桶




该无尘袋吸尘器具有透明的集尘桶，您可以清楚地看到从地板上清理掉的灰尘，并可轻易找回意外吸入的有用物品。

改进型旋风过滤系统



这款 EasyClean 吸尘器具有改进型旋风过滤系统，可从空气中过滤掉大量的灰尘。

洁净空气 HEPA 12 过滤网



此洁净空气 HEPA 12 过滤网能够过滤至少 99.5% 的各种会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。

洁旋风吸尘嘴



洁旋风吸尘嘴让您可以一次性地将各式硬地板清洁干净，不会损伤地板。借助微细纤维软垫的强力吸附，结合吸尘器的强大吸力，您无需任何清洁剂或毛刷即可获得理想的清洁效果。

强力毛刷吸嘴



强力毛刷吸嘴能够彻底清洁地毯，从地毯上快速吸除毛发和绒毛。转刷能够有效去除微小的灰尘颗粒和毛发，从而使地毯清洁功效提高 25%。吸嘴上的轮子可防止吸嘴在用于清洁硬地板时损坏。

规格

设计

颜色: 乌黑

过滤

排风滤网: 洁净空气 HEPA 12 过滤网
尘量: 2 升

吸尘嘴和附件

包含附件: 毛刷, 缝隙吸嘴

附件存储: 管夹设计

标准吸尘嘴: 灵活转动多用吸尘嘴

性能

气流 (最大): 36 升/秒

输入功率 (IEC): 1600 瓦

噪音强度 (Lc IEC): 79 分贝

吸力 (最大): 300 瓦

真空 (最大): 29 千帕

可用性

手柄: 顶部和正面

管联接: 按钮

吸力控制: 电子产品

吸管类型: 2 节金属外壳伸缩管

滚轮类型: 塑料

操作半径: 10 米

电线长度: 7 米

重量和尺寸

产品重量: 6 千克

