

PHILIPS

无尘袋吸尘器

PowerPro

1800瓦

第五代飓风离尘技术

HEPA 10 可水洗滤网



FC8760/81



省力清洁，性能强大

采用飓风离尘技术

得益于五代飓风离尘技术，全新的飞利浦 PowerPro 吸尘器可轻松清洁地板。先进的集尘桶方便清空，有助于避免灰尘外渗。

强劲清洁能力

- 飓风离尘技术 5，一次即可将灰尘和空气分离
- 1800 瓦马达，实现高性能清洁

加大接触范围，清洁十分方便

- 清洁轻松

易于清洗

- 先进的集尘桶设计，便于清洁，干净卫生
- 可水洗海绵滤网，性能长效

产品亮点

飓风离尘技术 5



飓风离尘技术 5 通过一次性分离污垢和空气来增强气流和性能。其通过高效步骤，提供出众的清洁效果：1) 得益于进风口设计，空气可以快速地进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速进入气旋室，以将灰尘与空气分离。3) 经过优化的出口叶片可将灰尘从旋风中分离并收集到集尘桶中。

方便清空的集尘桶




集尘桶专为除尘而精心设计，不会造成灰尘四散。它单手即可操作，凭借其特别设计的形状和光滑的表面，您可轻松地控制集尘桶的清空。

长效可水洗海绵滤网



海绵可在水龙头下轻松冲洗，以确保性能长效。

10 米操作半径



10 米操作半径，清洁省力。

1800 瓦马达



1800 瓦马达，可产生最大 360 瓦吸力，性能出众。

规格

设计

颜色: 果冻红

过滤

排风滤网: EPA 10 滤网
 马达滤网: 长效可水洗过滤网
 尘量: 2 升
 HEPA Air Seal

可用性

吸管类型: 2 节金属伸缩管
 手柄: 顶部和正面
 管联接: 轻松释放
 滚轮类型: 橡胶
 吸力控制: 电子产品
 操作半径: 10 米
 电线长度: 7 米

吸尘嘴和附件

标准吸尘嘴: 灵活转动多用途吸尘嘴
 包含附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴
 附件存储: 管夹设计

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料
 用户手册: 100% 可回收纸

重量和尺寸

产品重量: 5.5 千克
 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 440 x 300 x 290 毫米

性能

输入功率 (IEC): 1800 瓦
 噪音强度 (Lc IEC): 80 分贝
 吸力 (最大): 360 瓦
 真空 (最大): 34 千帕
 气流 (最大): 37 升/秒
 输入功率 (最大): 2000 瓦

