

# PHILIPS

智能自动真空吸尘器

SmartPro Compact

TriActive XL 吸嘴

6 厘米纤巧设计

4 轮系统

130 分钟运行时间



FC8972/81



## 性能全面。智能清洁。

出色清洁，速度提升 2 倍\*

飞利浦 SmartPro 小巧型智能自动真空吸尘器专为您而清洁，得益于加大加宽的 TriActive XL 吸嘴，速度提升 2 倍。得益于其智能检测系统，智能自动真空吸尘器专为清洁您的居家环境而优化了清洁策略

### 出色的清洁效能

- TriActive XL 吸嘴，加大加宽吸嘴
- 4 种清洁方式，适合各个房间
- 2 个加长侧毛刷，可清洁角落

### 清洁其他吸尘器无法触及的地方

- 6 厘米纤薄设计，可清洁下方空间
- 4 轮驱动系统，轻松越过门槛

### 自动清洁

- 智能检测系统，适应不同环境清洁
- 红外线传感器，避免撞击障碍物
- 提前 24 小时预定清洁的功能
- 自动返回底座，进行充电
- 使用遥控器可以从远处控制智能自动真空吸尘器
- 强劲的锂电池，运行时间长达 130 分钟

# 产品亮点

## TriActive XL 吸嘴



TriActive XL 吸嘴可为您提供高效的清洁性能，得益于以下设计，其清洁速度快 2 倍：1. 加宽吸嘴可一次覆盖 2 倍宽的地板区域。2. 三个吸入口可收集前方及两侧的灰尘。3. 灵活清洁板可收集不同残留灰尘。

## 4 种清洁方式

得益于 4 种清洁方式，智能自动真空吸尘器能够选择有效而高效的策略来清洁房间。

## 2 个加长侧毛刷

得益于 2 个加长侧毛刷，智能自动真空吸尘器能够清扫角落和柱脚处的污垢和灰尘，轻松清洁其他智能自动真空吸尘器无法触及的地方。

## 纤巧外形



仅有 6 厘米的纤薄设计使智能自动真空吸尘器能够轻松触及下方空间，清除家具下方积聚的灰尘。

## 4 轮驱动系统

与传统的 2 轮智能自动真空吸尘器相比，配有 TriActive XL 吸嘴的新款 SmartPro 小巧型智能自动真空吸尘器具有 4 轮驱动系统。4 轮驱动有助于智能自动真空吸尘器轻松越过门槛。

## 智能检测系统



新款智能自动真空吸尘器配有智能检测系统，结合智能芯片、陀螺仪和加速器，使其能够实现高效的自动清洁。智能自动真空吸尘器能够了解环境并选择适合的清洁策略，快速清洁居室。必要时会自动返回底座。

## 红外线传感器


新款智能自动真空吸尘器配有 6 个红外线传感器，用于探测和避开墙壁、灯或线缆等障碍物，从而小心谨慎地清洁地板。您终于可以无忧无虑地享受洁净的居室环境了。

## 预定功能



新款智能自动真空吸尘器可提供 24 小时预定功能，您可以提前 24 小时设定下次清洁工作。

## 自动返回底座



当电池电量几乎耗尽时，飞利浦智能自动真空吸尘器将自动返回底座自行充电，为下次清洁做准备。

## 遥控器

使用遥控器可以从远处控制智能自动真空吸尘器并执行几项操作。您可以让智能自动真空吸尘器启动和停止、指引其随意移动、更改清洁路径或要求其返回底座。

## 强劲的锂电池



强劲的锂电池使用寿命长，比普通电池充电时间短。新款智能自动真空吸尘器的运行时间长达 130 分钟。

# 规格

## 性能

电池类型: 锂电池  
电池电压: 12.8 伏  
充电时间: 4 小时  
运行时间: 130 分钟  
声压级: 58 分贝

## 可用性

满尘指示灯  
24 小时计划  
灰尘传感器  
地板类型: 硬地板

智能检测系统: 19 个传感器  
门槛攀爬: 18 毫米  
清洁模式: 4

## 设计

设计功能: 楼梯探测器  
颜色: 亮银色

## 过滤

尘量: 0.30 升  
过滤网: 经久耐用且可以清洗

## 吸尘嘴和附件

包含附件: 交流电源适配器, 侧毛刷  
标准吸尘嘴: TriActive XL 吸嘴  
其他附件: 1 个滤网, 遥控器, 底座

## 可持续发展

待机功耗: 0.62 瓦

## 重量和尺寸

产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 60.1 x 330 毫米  
产品重量: 1.73 千克

