

飞利浦  
有尘袋吸尘器

各式地面



FC9060/01

## 瞬间亮丽如新

具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

为追求快速及美观的清洁效果，我们推出了 Jewel 系列吸尘器。它配备了独有的全方位清洁吸尘嘴，让您三效清洁一步到位。

### 地板瞬间亮丽如新

- 2000 瓦马达，可产生最大 450 瓦吸力

### 即使在家具周围也可轻松清洁

- 具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

### 散放自然清香

- 活性香气控制可散放宜人清香

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

有尘袋吸尘器  
各式地面

## 规格

### 设计

- 颜色: 蓝色
- 型号: 各式地面

### 马达

- 最大输入功率: 2000 瓦
- IEC 输入功率: 1800 瓦
- 最大吸力: 450 瓦
- 气流: 43 升 / 秒
- 真空: 32 千帕

### 吸尘器规格

- 电动控制: 有, 在产品上
- 排风滤网: 超洁空气过滤网 (FC8030)
- 尘袋容量: 3 升
- 尘袋类型: S-bag (FC8021)

- 卡式更换吸尘袋装置
- 尘量显示器
- 电线长度: 7 米
- 操作半径: 10 米
- 硬管: 金属外壳伸缩吸管
- 接驳: 按钮连接
- 放置 / 存放辅助装置
- 滚轮: 塑料滚轮
- 活性香气控制
- 重量: 5.7 千克
- 噪音强度 Lc IEC: 76 dB


### 附件

- 附件: 缝隙吸嘴和小号吸嘴
- 附件存储: 管夹
- 吸嘴: 全方位清洁吸嘴

FC9060/01

## 产品亮点

### 2000 瓦马达



高效能 2000 瓦马达可产生最大 450 瓦的吸力, 清洁效果近乎完美。

### 全方位清洁吸尘嘴



根据空气动力学设计的独特吸嘴可带来最高效的清洁, 侧毛刷可清除角落和拐角的灰尘, 前开口可吸走大块尘屑。每次清洁都可迅速看到焕然一新的效果。

### 活性香气控制



为了产生特有的清新味道, 每款 Jewel 吸尘器均附有完全集成且可调节的活性香气控制系统。香珠有花香型 (FC8025) 和柠檬香型 (FC8026) 可供选择。



发行日期 2009-04-08

版本: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)