



飞利浦
有尘袋吸尘器

洁旋风吸尘嘴



FC9066/01



瞬间亮丽如新

具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

为追求快速及美观的清洁效果，我们推出了 Jewel 系列吸尘器。它配备了独有的全方位清洁吸尘嘴，让您三效清洁一步到位。

地板瞬间亮丽如新

- 2000 瓦马达，可产生最大 450 瓦吸力

净化家中空气

- 超洁空气 HEPA 12 高效能过滤网，99.5% 的过滤度

即使在家具周围也可轻松清洁

- 具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

散放自然清香

- 活性香气控制可散放宜人清香

出众的硬地板清洁效果


- 洁旋风吸尘嘴，去除多 3 倍的顽固污渍

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

2000 瓦马达



高效能 2000 瓦马达可产生最大 450 瓦的吸力，清洁效果近乎完美。

超洁空气 HEPA 12 过滤网



此超洁空气 HEPA 12 过滤网能够过滤掉至少 99.5% 的各种会导致呼吸道过敏的有害微寄生虫。

全方位清洁吸尘嘴



根据空气动力学设计的独特吸嘴可带来最高效的清洁，侧毛刷可清除角落和拐角的灰尘，前开口

可吸走大块尘屑。每次清洁都可迅速看到焕然一新的效果。

活性香气控制



为了产生特有的清新味道，每款 Jewel 吸尘器均附有完全集成且可调节的活性香氛控制系统。香珠有花香型 (FC8025) 和柠檬香型 (FC8026) 可供选择。

洁旋风吸尘嘴



洁旋风吸尘嘴让您可以一次性地将各式硬地板彻底清洁干净，不会损伤地板。借助微细纤维软垫的强力吸附，结合吸尘器的强大吸力，您无需任何清洁剂或毛刷即可获得最佳的清洁效果。

规格

设计

- 型号：洁旋风吸尘嘴
- 颜色：青绿色

马达

- 最大输入功率：2000 瓦
- IEC 输入功率：1800 瓦
- 最大吸力：450 瓦
- 气流：40.9 升 / 秒
- 真空：32.0 千帕

吸尘器规格

- 噪音强度 Lc IEC: 76 dB
- 电动控制：有，在产品上
- 排风滤网：超洁空气 HEPA 12 过滤网 (FC8031)
- 尘袋类型：S-bag (FC8021)
- 尘量显示器
- 硬管：金属外壳伸缩吸管
- 尘袋容量：3 升
- 接驳：按钮连接
- 卡式更换吸尘袋装置
- 滚轮：橡胶滚轮
- 电线长度：7 米
- 操作半径：10 米
- 放置 / 存放辅助装置
- 活性香气控制
- 重量：5.7 千克

附件

- 吸嘴：全方位清洁吸尘嘴
- 附加吸嘴：洁旋风吸尘嘴
- 附件：毛刷、缝隙吸嘴和小号吸嘴
- 附件存储：手柄表面



发行日期 2009-07-31

版本：3.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com