

飞利浦 Studio
有尘袋吸尘器



FC9081/01



外形小巧，功能强大

studio 专为喜欢小吸尘器体积、大吸尘器性能的您而设计。其小巧的体积、方便的手柄和 8 米电源线为您提供了极大的灵活性，让您可以快速清洁家中的各个角落。

清洁效果出众

- 2000 瓦马达，可产生最大 400 瓦吸力

使用方便，扫净家中每个角落

- 两个舒适的搬运提手，格外方便

即使在家具周围也可轻松清洁

- 具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

清洁范围更大

- 11 米超大清洁范围

高效能防过敏系统


- HEPA 密封圈及 HEPA 13 可水洗过滤网

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

2000 瓦马达



这款强劲的 2000 瓦马达可产生最大 400 瓦的吸力，清洁效果极佳。

舒适的搬运提手



这款吸尘器具有两个搬运提手。平放使用时，您只要稍稍弯腰，通过顶部的提手即能轻松地移动吸尘器。借助产品正面的第二个提手，您可以轻松方便地将吸尘器直立搬动。


全方位清洁吸嘴



根据空气动力学设计的独特吸嘴可带来最高效的清洁，侧毛刷可清除角落和拐角的灰尘，前开口

可吸走大块尘屑。每次清洁都可迅速看到焕然一新的效果。

11 米清洁范围



借助其 8 米电源线，您在 11 米的范围之内无需更换插座。

HEPA 密封圈，HEPA 13 过滤网



这款真空吸尘器经过精心设计，所有吸入的空气都要通过可水洗 HEPA 13 过滤网（过滤效能达 99.95%）才会排出。更无灰尘漏网。

规格

设计

- 颜色：信号黄和米珍珠色

马达

- 最大输入功率：2000 W
- IEC 输入功率：1800 W
- 最大吸力：400 W
- 气流：40 升 / 秒
- 真空：30 千帕

吸尘器规格

- 噪音强度 Lc IEC: 78 dB
- 吸力调控：有，在产品上
- 排风滤网：HEPA 13 可水洗过滤网 (FC8038)
- 尘袋类型：S-bag (FC8021)
- 尘量显示器
- 硬管：金属外壳伸缩吸管
- HEPA AirSeal 真空吸尘器
- 尘袋容量：3 升
- 接驳：按钮连接
- 卡式更换吸尘袋装置
- 手柄：顶部和正面
- 线缆长度：8 米
- 滚轮：橡胶滚轮
- 操作半径：11 米
- 放置 / 存放辅助装置

附件

- 吸嘴：全方位清洁吸尘嘴
- 附件：缝隙吸嘴和小号吸嘴
- 附件存储：管夹



发行日期 2010-01-16

版本：3.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com