



飞利浦 Studio
有尘袋吸尘器

木地板



FC9084/01



外形小巧，功能强大

studio 专为喜欢小吸尘器体积、大吸尘器性能的您而设计。其小巧的体积、方便的手柄和 8 米电源线为您提供了极大的灵活性，让您可以快速清洁家中的各个角落。

清洁效果出众

- 2000 瓦马达，可产生最大 400 瓦吸力

轻松清洁

- 人体工程学设计的舒适手柄

使用方便，扫净家中每个角落

- 两个舒适的搬运提手，格外方便

呵护您的木地板，防止刮花

- 具有柔软刷毛的特制木地板吸嘴

高效能防过敏系统


- HEPA 密封圈及 HEPA 13 可水洗过滤网

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

2000 瓦马达



这款强劲的 2000 瓦马达可产生最大 400 瓦的吸力，清洁效果极佳。

舒适手柄



这款采用人体工程学设计的手柄有助于防止手腕疲劳，可轻松地进行单手操控。清洁工作将更加轻松。

舒适的搬运提手



这款吸尘器具有两个搬运提手。平放使用时，您只要稍稍弯腰，通过顶部的提手即能轻松地移动。

吸尘器。借助产品正面的第二个提手，您可以轻松地方便地将吸尘器直立搬动。

地板吸嘴



这款带柔软刷毛的吸嘴专为呵护硬地板而设计，尤其可避免刮花地板。

HEPA 密封圈，HEPA 13 过滤网



这款真空吸尘器经过精心设计，所有吸入的空气都要通过可水洗 HEPA 13 过滤网（过滤效能达 99.95%）才会排出。更无灰尘漏网。

规格

设计

- 颜色：亮紫，乌黑

性能

- 输入功率（最大）：2000 W
- 输入功率（IEC）：1800 W
- 吸力（最大）：400 W
- 真空（最大）：30 千帕
- 气流（最大）：40 升/秒
- 噪音强度（Lc IEC）：78 dB

过滤

- 尘量：3 升
- 尘袋类型：s-bag 高效能合成吸尘纸袋
- 排风滤网：超洁空气 HEPA 13 可水洗过滤网
- HEPA Air Seal

可用性

- 操作半径：11 米
- 线缆长度：8 米
- 管类型：金属外壳 2 节伸缩管
- 手柄：顶部和正面
- 尘量显示器
- 卡式更换吸尘袋装置
- 接驳：按钮
- 储放辅助装置：背面和底部
- 轮类型：橡胶
- 功率控制：电子控制产品

吸尘嘴和附件

- 两用吸尘嘴：灵活转动全方位吸嘴
- 附加吸嘴：地板吸嘴
- 附件：缝隙吸嘴，小号吸嘴
- 附件存放：手柄表面



发行日期 2010-02-26

版本：4.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com