

飞利浦 StudioPower
带全方位清洁吸尘嘴的
有尘袋吸尘器

EnergyCare 节能

ParquetCare 地板呵护系列



FC9087



居家更节能，环保每一天

高效 HD 马达为您节约 30% 的电能*

StudioPower 系列身出飞利浦名门，体型虽然纤细紧凑，却拥有强大的吸尘性能。高功率、小尺寸、双手柄和大触角，令您操纵自如，迅速拥有一个清洁的家。

低功耗水平，高功率性能

- 全新 1250 瓦 HD 马达，可产生最大 350 瓦吸力

减少浪费，保护环境

- 至少 37.5% 塑料为环保材料

高效能防过敏系统

- HEPA 密封圈及 HEPA 13 可水洗过滤网

即使在家具周围也可轻松清洁

- 具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

呵护您的木地板，防止刮花

- 具有柔软刷毛的特制木地板吸尘嘴



PHILIPS
sense and simplicity*




asimpleswitch.com

* 精于心 简于形

产品亮点

全新 1250 瓦 HD 马达



高效能 1250 瓦 HD（高密度）马达最大可产生 350 瓦的吸力，这意味着在保证清洁效果的同时，您可节约 30% 的电能。

HEPA 密封圈，HEPA 13 过滤网




这款真空吸尘器经过精心设计，所有吸入的空气都要通过可水洗 HEPA 13 过滤网（过滤效能达 99.95%）才会排出。更无灰尘漏网。

全方位清洁吸尘嘴

根据空气动力学设计的独特吸嘴可带来更高效的清洁，侧毛刷可清除角落和拐角的灰尘，前开口


可吸走大块尘屑。每次清洁都可迅速看到焕然一新的效果。

地板吸尘嘴



这款带柔软刷毛的吸嘴专为呵护硬地板而设计，尤其可避免刮花地板。

舒适的搬运提手



这款吸尘器具有两个搬运提手。平放使用时，您只要稍稍弯腰，通过顶部的提手即能轻松地移动吸尘器。借助产品正面的第二个提手，您可以轻松方便地将吸尘器直立搬动。

规格

设计

- 颜色：原生绿

过滤

- 尘袋类型：高效能 s-bag 吸尘袋
- 尘量：3 升
- 排风滤网：超洁空气 HEPA 13 可水洗过滤网
- HEPA AirSeal 真空吸尘器

吸尘嘴和附件

- 附件：缝隙吸尘嘴
- 附件存储：手柄表面
- 附加吸尘嘴：地板吸尘嘴
- 两用吸尘嘴：全方位清洁吸尘嘴

性能

- 气流（最大）：39 升/秒
- 输入功率 (IEC)：1250 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：78 分贝
- 吸力（最大）：350 瓦
- 真空（最大）：28 千帕

可用性

- 操作半径：11 米
- 手柄：顶部和正面
- 卡式更换吸尘袋装置
- 电线长度：8 米
- 管联接：按钮
- 尘量显示器
- 功率控制：电子产品
- 吸管类型：2 节金属伸缩管
- 滚轮类型：橡胶

重量和尺寸

- 产品尺寸（宽 x 高 x 厚）：450 x 240 x 240 毫米
- 产品重量：6 千克



发行日期 2012-08-28

版本：2.1.1

EAN: 69 47265 40005 0

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

*与 2000 瓦飞利浦吸尘器相比；飞利浦 2008 年内部测量。