



飞利浦 Studio
有尘袋吸尘器

EnergyCare 节能

ParquetCare 地板呵护系列



FC9088/01



居家更节能，环保每一天

高效 HD 马达为您节约 30% 的电能*

Studio 专为喜欢小吸尘器体积、大吸尘器性能的您而设计。新型高效 HD 马达在保证出众吸力的同时，其耗电量足足减少了 30%。

低功耗水平，高功率性能

- 全新 1250 瓦 HD 马达，可产生最大 350 瓦吸力

轻松清洁

- 人体工程学设计的舒适手柄

使用方便，扫净家中每个角落

- 两个舒适的搬运提手，格外方便

出众的硬地板清洁效果

- 洁旋风吸尘嘴，去除多 3 倍的顽固污渍

即使在家具周围也可轻松清洁


- 具有独特的三效清洁一步到位的全方位清洁吸尘嘴

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

全新 1250 瓦 HD 马达



高效能 1250 瓦 HD（高密度）马达最大可产生 350 瓦的吸力，这意味着在保证清洁效果的同时，您可节约 30% 的电能。

舒适手柄




这款采用人体工程学设计的手柄有助于防止手腕疲劳，可轻松地进行单手操控。清洁工作将更加轻松。

舒适的搬运提手



这款吸尘器具有两个搬运提手。平放使用时，您只要稍稍弯腰，通过顶部的提手即能轻松地移动吸尘器。借助产品正面的第二个提手，您可以轻松方便地将吸尘器直立搬动。

洁旋风吸尘嘴



洁旋风吸尘嘴让您可以一次性地将各式硬地板彻底清洁干净，不会损伤地板。借助微细纤维软垫的强力吸附，结合吸尘器的强大吸力，您无需任何清洁剂或毛刷即可获得最佳的清洁效果。

全方位清洁吸尘嘴



根据空气动力学设计的独特吸嘴可带来最高效的清洁，侧毛刷可清除角落和拐角的灰尘，前开口可吸走大块尘屑。每次清洁都可迅速看到焕然一新的效果。

HEPA 密封圈，HEPA 13 过滤网



这款真空吸尘器经过精心设计，所有吸入的空气都要通过可水洗 HEPA 13 过滤网（过滤效能达 99.95%）才会排出。更无灰尘漏网。

规格

设计

- 颜色：鲜绿和米珍珠色

性能

- 输入功率 (IEC): 1250 W
- 吸力 (最大): 350 W
- 真空 (最大): 28 千帕
- 气流 (最大): 39 升 / 秒
- 噪音强度 (Lc IEC): 78 dB

过滤

- 尘量: 3 升
- 尘袋类型: s-bag 高效能合成吸尘纸袋
- 排风滤网: 超洁空气 HEPA 13 可水洗过滤网
- HEPA Air Seal

可用性

- 操作半径: 11 米
- 线缆长度: 8 米
- 吸管类型: 2 节金属外壳伸缩管
- 手柄: 顶部和正面
- 尘量显示器
- 卡式更换吸尘袋装置
- 接驳: 按钮
- 储放辅助装置: 背面和底部
- 滚轮类型: 橡胶
- 功率控制: 电子控制产品

吸尘嘴和附件

- 两用吸尘嘴: 全方位清洁吸尘嘴
- 附加吸嘴: 洁旋风吸尘嘴
- 附件: 缝隙吸嘴, 小号吸嘴
- 附件存放: 手柄表面



发行日期 2010-03-16

版本: 5.3.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 与 2000 瓦飞利浦吸尘器相比；飞利浦 2008 年内部测量。