

PHILIPS

Мешковый пылесос

Performer

HomeCare

FC9170/08



Самая высокая всасывающая мощность

Всасывающая мощность 500 Вт обеспечивает уборку без усилий

Самый высокий уровень всасывающей мощности обеспечивает уборку без усилий: это относится ко всем пылесосам Philips Performer. Оснащенные гигиеническим фильтром и системой простого извлечения мешков для пыли, модели Performer идеально решают все проблемы с пылью и грязью.

Исключительное качество очистки

- Мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт

Эффективная противоаллергенная система

- Фильтр HEPA AirSeal и моющийся фильтр HEPA 13

Продолжительный сбор пыли

- s-bag размера XXL емкостью 4 литра для продолжительной работы

Простая уборка, даже вокруг мебели

- Насадка Tri-active с уникальным действием 3-в-1

Особенности

Мощная очистка



Высокоэффективный мотор мощностью 2200 Вт обеспечивает мощность всасывания 500 Вт для идеальных результатов уборки.

Фильтры HEPA AirSeal и HEPA 13



Этот пылесос разработан и сконструирован таким образом, что перед выходом весь поглощаемый воздух проходит через моющийся фильтр HEPA 13 (99,95 % фильтрации). Ни одна пылинка не ускользнет!

s-bag размера XXL 4 литра



Большая емкость мешка для пыли обеспечивает оптимальное использование и позволяет менять мешок значительно реже.

Насадка Tri-active



Эта уникальная насадка обладает аэродинамическим дизайном, обеспечивающим максимальную эффективность очистки, и оснащена боковыми щетками для уборки в углах и вдоль изогнутых стен. Ее большое фронтальное отверстие предназначено для крупного мусора. Каждое движение этой насадкой обеспечивает блестящие результаты!

Характеристики

Дизайн

Цвет: Серый с голубым оттенком

Характеристики

Входная мощность (макс): 2200 Вт
 Входная мощность (IEC): 2000 Вт
 Мощность всасывания (макс): 500 Вт
 Вакуум (макс): 34 кПа
 Воздушный поток (макс):
 47 л/с
 Уровень шума (Lc IEC): 78 дБ

Фильтрация

Вместительность пылесборника: 4 л
 Тип мешка для пыли: s-bag
 Количество мешков для пыли в комплекте: 5
 Выходной фильтр: Моющийся фильтр Ultra Clean Air HEPA 13

Простота использования

Тип трубки: Металлическая телескопическая трубка их 3-х частей
 Ручка для переноски: Верхняя и передняя
 Индикатор заполнения мешка для пыли: Да
 Кассета Clean Comfort: Да
 Соединение: Кнопка
 Удобные разборка и хранение: К нижней и задней панелям
 Тип колес: Резина
 Регулятор мощности: Электронный переключатель включения
 Длина шнура: 9 м

Насадки и принадлежности

Стандартная насадка: Насадка TriActive
 Аксессуары: Щелевая насадка, Маленькая насадка, Щетка
 Хранение принадлежностей: На рукоятке

Вес и габариты

Вес: 6,3 кг

