

PHILIPS

Putekļsūcējs ar
maisiņu

PerformerPro

2200 W

AirflowMax tehnoloģija

HEPA 13 filtrs

Parquet+

FC9192/01



Liela sūkšanas jauda, pat ar pilnu maisu* ar 2200 W motoru un 5 l putekļu tvertni

Ar jaudīgo 2200 W motoru un īpaši izstrādāto putekļu nodalījumu Philips PerformerPro putekļsūcējs nepārtraukti saglabā spēcīgu gaisa plūsmu, nodrošinot vislielāko sūkšanas jaudu. Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem, pat ar pilnu putekļu maisu!*

Izcili tīrīšanas rezultāti

- 2200 vatu motors rada maks. 500 vatu sūkšanas jaudu
- Revolucionārā AirflowMax tehnoloģija īpaši lielai sūkšanas jaudai
- 5 l putekļu tvertne intensīvai sūkšanai
- Jauns trīs vienā TriActive+ uzgalis savāc rupjus un smalkus putekļus
- Super Parquet uzgalis noņem 3 x vairāk lipīgu netīrumu

Iebūvēta pretalerģijas sistēma

- HEPA AirSeal ar HEPA 13 filtru patur 99,99% putekļu
- ECARF testēšana apliecina piemērotību alerģijas slimniekiem
- s-bag Ultra Long Performance uzsūc vēl vairāk smalku putekļu

Lietošanas komforts

- Liels darba rādiuss atvieglo tīrīšanu
- 360Flex caurule ērtai manevrēšanai
- SmartLock savienojums, lai viegli pielāgotos katram tīrīšanas uzdevumam
- Sevišķi garš rokturis ar gaisa padeves slīdni ērtākai piekļūšanai

Izceltie produkti

2200 vatu motors



2200 W motors rada maks. 500 W lielu sūkšanas jaudu, kas nodrošina izcilus tīršanas rezultātus.

AirflowMax tehnoloģija



AirflowMax tehnoloģija maksimāli palielina gaisa plūsmu, nodrošinot putekļu maisa vienmērīgu izplešanos, lai iegūtu vislielāko sūkšanas jaudu, par ar pilnu maisu!

5 l putekļu tvertne



Īpaši izstrādātais 5 l putekļu nodalījums sniedz iespēju optimāli izmantot putekļu maisiņu, nodrošinot ilgāku tīršanas laiku.


TriActive+ uzgalis



TriActive+ uzgalis iztīra grīdas vienā piegājienā, veicot 3 darbības: 1) tas uzmanīgi paceļ paklāju ar īpaši izstrādātu virsmu, lai

izsūktu apakšā esošos putekļus; 2) lielākā atvere uzgaļa galā vienkārši savāc lielos netīrumus; 3) divas sānu birstes savāc putekļus un netīrumus, kas atrodas tuvu pie mēbelēm un sienām.

Super Parquet uzgalis



Super Parquet uzgalis ļauj jums notīrīt no cietajām grīdām visu veidu netīrumus vienā piegājienā, neriskējot tās sabojāt. Izmantojot mikrošķiedras spilventiņu absorbcijas jaudu kopā ar putekļu sūcēja sūkšanas jaudu, jūs iegūstat maksimālu rezultātu, neizmantojot nekādus tīrāmos līdzekļus vai slotas.

HEPA AirSeal ar HEPA 13



HEPA 13 filtrs un AirSeal aiztur smalkus putekļus pirms gaisa izplūšanas, lai nodrošinātu vidi bez putekļiem un tīru, no alergēniem brīvu gaisu. Izplūdes gaiss ir tīrāks nekā istabas gaiss.

ECARF sertifikāts



Šis putekļsūcējs ar HEPA 13 filtrēšanu ir sertificēts kā piemērots alergijas slimniekiem, un to sertificējis Eiropas Alerģijas izpētes nodibinājuma centrs. HEPA 13 filtrs attīra izplūdes gaisu no līdz pat 99,95% alergēnu, ko


rada kaķu un suņu spalvas, putekļu ērcītes vai putekļi, lai nodrošinātu alergijas slimniekiem piemērotu vidi mājās.

s-bag Ultra Long Performance



Philips s-bag Ultra Long Performance maisiņš ir izgatavots no pieciem augstas kvalitātes pret nosprostošanos aizsargāta materiāla slāņiem, lai uzsūktu vissmalkākos putekļus. Šī izcilā filtrēšana nodrošina lieliskus tīršanas rezultātus un tīru gaisu jūsu mājoklī. Vairāku slāņu filtrēšana uztur putekļsūcēja lielo sūkšanas jaudu visā maisiņa kalpošanas laikā. S-bag ULP maisiņš ir testēts un sertificēts neatkarīgajā testēšanas institūtā TÜV Rheinland Group, un ir pierādīts, ka tā kalpošanas laiks ir par 80% ilgāks nekā standarta putekļu maisiņam.

Lielāks darbības rād.



11 m garais vads sniedz iespēju notīrīt lielu platību, nemainot kontaktligzdu.

360Flex caurule



Philips 360Flex caurule nodrošina pilnīgu pagriešanas iespēju 360 grādu leņķī ērtai manevrēšanai ar putekļsūcēju mājokļa tīršanas laikā.

Specifikācijas

Dizains

Krāsa: Pilnībā sarkana

Sniegums

Gaisa plūsma (maks.): 51 l/s

Ieejas jauda (IEC): 1800 W

Motora jauda (maks.): 2200 W

Trokšņa līmenis (Lc IEC): 79 dB

Sūkšanas jauda (maks.): 500 W

Vakuums (maks.): 36 kPa

Pielietojums

Caurules veids: Metāla 2-daļīga teleskopiska caurule

Rokturis: Ergonomisks rokturis ar gaisa slēdzi

Caurules savienojums: SmartLock

Rokturis pārvietošanai: Augšpusē un priekšpusē

Pilna putekļu maisiņa indikators

Novietošanas vai glabāšanas atbalsts:

Vertikāli un horizontāli

Strāvas kontrole: Ieīces elektronika

Riteņu veids: Gumija

Darbības rādiuss: 11 m

Vada garums: 8 m

Filtrēšana

Putekļu maisiņa tips: s-bag Ultra Long

Performance

Izplūdes gaisa filtrs: Ultra Clean Air HEPA 13 filtrs

Motora filtrs: Trīskāršs slānis

Putekļu ietilpīgums: 5 l

HEPA Air Seal

Uzgaļi un piederumi

Standarta uzgaļis: TriActive+ uzgaļis

Papildu uzgaļis: Super Parquet uzgaļis

Komplektā iekļauti piederumi: Šaurās vietās ievietojams uzgaļis, Divi vienā birste/mazais uzgaļis

Aksesuāru uzglabāšana: Uz caurules skavas

Svars un izmēri

Produkta svars: 5,0 kg

Produkta izmēri (GxPxA): 500 x 310 x 300 mm

