



飞利浦  
无尘袋吸尘器

各式地面



FC9202/01



## 专业清洁

高效持久的超强清洁能力

借助飞利浦的全新的旋风集尘技术，无尘袋 Marathon 吸尘器可提供持久吸力。高效设计和 2000 瓦功率，不仅具有极强吸力，更是同侪最佳静音典范。

### 任何时候都能彻底清洁

- 2000 瓦马达，可产生最大 350 瓦吸力
- 高性能的旋风集尘技术，带来持久吸力

### 即使在家具旁，也可轻松清洁

- 全方位清洁吸尘嘴可从三个不同方向清洁您的地板

### 将灰尘留在机内，杜绝过敏原

- HEPA 12 过滤网能滤掉 99.5% 的灰尘

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 一般规格

- 型号: 各式地面

### 附件

- 附件: 毛刷、缝隙吸嘴和小号吸嘴
- 附件存储: 存放架

### 马达

- 最大输入功率: 2000 瓦
- IEC 输入功率: 1800 瓦
- 最大吸力: 350 瓦
- 气流: 40 升 / 秒
- 真空: 30 千帕

### 吸尘器规格

- 电动控制

- 噪音强度 Lc IEC: 76 dB
- 排气过滤网: 超洁空气 HEPA
- HEPA AirSeal 真空吸尘器: 不适用
- 两用吸尘嘴: 全方位清洁吸尘嘴
- 尘量: 2 升
- 操作半径: 10 米
- 电线长度: 7 米
- 硬管: 金属外壳伸缩吸管
- 接驳: 按钮
- 放置 / 存放帮助: 放置
- 手柄: 顶部
- 重量: 7.2 千克
- 滚轮材料: 橡胶

### 设计

- 颜色: 白色

## 产品亮点

### 全方位清洁吸尘嘴



全方位清洁吸尘嘴能在一推一拉的打扫动作中，结合三种清洁效能，有效扫除地板尘垢。备有两节接驳位和流线型设计，全方位清洁吸尘嘴能一直紧贴地面，保持吸力。两旁的侧毛刷能沿着家具、墙脚等容易积聚灰尘的边缘，有效扫除尘垢。吸尘嘴通过前端的开口能轻易吸走大片尘屑，如纸屑、回形针、面包屑和绒毛等。

