



飞利浦 ErgoFit
带防疲劳握把的无尘袋
吸尘器

AutoClean

RemoteControl 遥控装置



FC9262/01



最大舒适度，最小疲劳度

改善身体姿势，弯曲减少 70%

感受改善身体姿势的放松体验！这款吸尘器可以显著减少清洁时的身体弯曲，让您感觉更加舒适

有助于防止背部和手腕疲劳

- 独特的人体工程学设计防疲劳握把

方便调节控制，无需弯腰

- 指尖控制手柄

轻松操控

- 旋转式软管接口，操控更轻松

超强吸力

- 2000 瓦马达，可产生最大 375 瓦吸力

轻松保持最佳吸力

- 滤网自动清洁系统

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

产品亮点

防疲劳握把




采用专利技术的防疲劳握把将身体姿势改善了 4 倍：它有助于防止清洁过程中的身体弯曲；它可将您的手腕保持在舒适的位置；双握把令操控更加轻松；您还可以通过指尖控制来调节吸尘器。

指尖控制



通过手柄上的按钮，您可以轻松地操控吸尘器 - 无需弯曲！

旋转式软管接口




此软管与手柄之间采用转轴连接，这使得操纵更加轻松，并可减轻手腕疲劳。

滤网自动清洁



只需轻触按钮，轻松保持最佳吸力。这款自动滤网清洁系统无需接触灰尘即可清除滤网阻塞。

超强清洁能力



极为高效的 2000 瓦马达，可产生最大 375 瓦吸力。

极为安静



相对于同类产品而言，这款吸尘器的噪音相当低。

规格

设计

- 颜色：暗紫红色
- 材料：豪华型

过滤

- 尘量：1.5 升
- 排风滤网：超洁空气 HEPA 13 可水洗过滤网
- 过滤网清洁系统：AutoClean 全效地面清洁系统
- 过滤网型号：Gore-Tex HEPA 10
- HEPA AirSeal 真空吸尘器

吸尘嘴和附件

- 附件：缝隙吸尘嘴，小号吸尘嘴
- 附件存储：手柄表面
- 两用吸尘嘴：全方位清洁吸尘嘴

性能

- 气流（最大）：37 升 / 秒
- 输入功率 (IEC)：1800 瓦
- 输入功率（最大）：2000 瓦
- 噪音强度 (Lc IEC)：76 分贝
- 吸力（最大）：375 瓦
- 真空（最大）：33 千帕

可用性

- 操作半径：11 米
- 手柄：顶部和正面
- 电线长度：8 米
- 管联接：按钮
- 手柄：防疲劳握把
- 功率控制：电子控制手柄
- 吸管类型：3 节金属伸缩管
- 滚轮类型：橡胶

重量和尺寸

- 产品重量：7.9 千克



发行日期 2012-05-18

版本：6.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com