

PHILIPS

Usisavač bez vrećice

PowerPro Expert

900 W

PowerCyclone 8

Filter Allergy H13

Priložena dodatna oprema



FC9729/09



Najveća usisna snaga uz PowerCyclone 8* Filtar Allergy H13 zadržava > 99,9 % sitne prašine

Philips usisavač bez vrećice iz serije 7000 ima našu najveću usisnu snagu do sada. Učinite vrhunsko čišćenje veoma jednostavnim uz tehnologiju PowerCyclone 8 i usisni nastavak TriActive s tri optimizirane radnje čišćenja.

Superiorna učinkovitost

- Motor od 900 W za veliku usisnu snagu
- Usisava 99,9 % prašine*** i pruža učinkovito čišćenje
- PowerCyclone 8 osigurava najjaču usisnu snagu duže vrijeme
- Usisni nastavak TriActive za 3-smjerno temeljito čišćenje
- Sustav filtracije Allergy H13 zadržava više od 99,9 % sitne prašine


Čišćenje bez muke

- Raspoloživi nastavci: Praktično spremljeni, uvijek pri ruci
- Funkcija digitalne kontrole snage za prilagođavanje usisne snage
- Spremnik za prašinu omogućuje higijensko čišćenje spremnika jednom rukom
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu



Istaknute znač.

Vrlo učinkovit motor od 900 W



Visoko učinkoviti motor od 900 W s više od 50.000 o/min razvija veliku usisnu snagu za vrhunsko čišćenje, svaki put. Registrirajte se na Philips.com unutar tri mjeseca nakon kupnje za petogodišnje jamstvo na motor.

Usisava 99,9 % prašine***



Usisni nastavak TriActive+ i iznimna usisna snaga osiguravaju usisavanje 99,9 % sitne prašine***.

Tehnologija PowerCyclone 8



Tehnologija PowerCyclone 8 pruža snažnu, kružnu akciju, maksimalno povećavajući protok zraka, omogućavajući najjaču usisnu snagu. Iznimno ubrzani protok zraka u cilindričnoj komori učinkovito razdvaja prašinu od zraka pri brzini od >185 km/h, osiguravajući veću usisnu snagu dulje vremena, za besprijeorne rezultate čišćenja.

Usisna četka TriActive



Usisni nastavak TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu. Posebno dizajnirana donja površina dubinski uklanja prašinu iz tepiha, a u veliki prednji otvor usisavaju se veći komadi. Zračni kanali i četke s obje strane nastavka kupe prašinu i onečišćenja uz zidove i namještaj.

Priložena dodatna oprema



Raspoloživi nastavci praktično su spremljeni u stražnji odjeljak, tako da im uvijek možete jednostavno pristupiti kad ih zatrebate.

Digitalna kontrola snage



Funkcija digitalne kontrole snage za jednostavno podešavanje usisne snage za različite zadatke, od tvrdih podova do mekih obloga, dodiranjem gumba.

Higijensko odlaganje prašine



Spremnik za prašinu dizajniran je za lako higijensko čišćenje jednom rukom i minimalan razvoj oblaka prašine.



IF – NAGRADA ZA DIZAJN PROIZVODA 2018.

Proizvodi i projekti, koncepti i još mnogo toga, koji su dobili IF nagradu, a koje su odabrala najpoznatija imena u svijetu dizajna. Već 65 godina iF DESIGN AWARD smatra se dokazom kvalitete izvanrednog dizajna. iF oznaka poznata je diljem svijeta po izvanrednim dizajnerskim uslugama, a iF DESIGN AWARD jedna je od najvažnijih nagrada za dizajn na svijetu.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Odlične radne značajke

Protok zraka (maks.): 32,5 l/s
Ulazna snaga (maks.): 900 W
Razina snage zvuka: 67 – 75 dB

Usisne cijevi i nastavci

Spremište za dodatke: Ugrađeno
Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive
Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Mala usisna četka, Integrirana četka
Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove
Dodatni nastavci: Zamjenski filter: FC8003/01

Dizajn

Boja: Monza Red

Filtracija

Kapacitet za prašinu: 2 l
Ispušni filter: Filter Allergy H13
Filter za motor: Dugotrajni filter koji se može prati
Razina filtracije: HEPA13 razina****

Održivost

Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W
Upute: 100% reciklirani papir

Iskoristivost

Radni domet: 10 m
Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
Duljina kabela: 7 m
Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
Spojnica cijevi: ActiveLock
Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
Vrsta kotačića: Guma

Težina i dimenzije

Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 505 x 292 x 292 mm
Masa proizvoda: 5,5 kg

