

PHILIPS

扫地机器人/智能自动
真空吸尘器

系统化绘图

4重清洁系统

湿拖功能

120分钟运行时间



FC9905/81



杰出的清洁效果

具有 7 种清洁模式，带给您杰出的清洁效果

飞利浦 SmartPro 保证每天都带来高效能清洁。借助集成摄像装置、传感器和驱动程序，可以绘制房间地图，以实现最广泛的覆盖。7 种清洁模式可确保彻底清洁您的地板。

出众的清洁效果

- 突破性的 4 重清洁系统，实现彻底清洁
- 先进的湿拖功能可清洁极细小的灰尘

智能清洁效能

- 系统化绘图，清洁智能自动吸尘器能进入的地方
- 7 种清洁模式，按您想要的方式进行清洁
- 内置红外线传感器，探测和避开障碍物
- 自动返回基座进行充电

只需按开始键即可拥有洁净的地板

- 只需轻按一个按钮，便可获得洁净地板
- 轻松设定即可进行清洁，为您提供便利操作体验
- 使用日程计划功能，让您每天高枕无忧

产品亮点

4重清洁系统



第1重：侧毛刷将灰尘扫入智能自动吸尘器的行进路线中。第2和第3重：强劲的滚刷刷和吸嘴清除地板上的污垢和灰尘。第4重：湿拖功能捕捉微尘并将其吸附在微细纤维软垫中，添加点睛之笔。

湿拖功能

先进的湿拖功能可清洁极细小的灰尘。

系统化绘图

系统化绘图可确保智能自动吸尘器能够清洁其能够进入的任何地方，记录已清洁和仍需清洁的地方。其可以清洁能触及的整块地板，不会错过任何一个局部区域。


7种清洁模式



1.AUTO（自动）：智能自动吸尘器使用集成摄像装置和驱动程序在家中导航。其会记录已清洁和仍需清洁的地方。2.RANDOM（随机）：智能自动吸

尘器在整个房间里随机清洁。3.MOP（湿拖）：湿拖功能会吸取极细小的灰尘。4.CLIMB（攀爬）：特殊模式，可跨越20毫米高的门槛和地毯。5.MAX（劲扫）：结合自动和随机模式的极致清洁性能。6.SPOT（精扫）：呈之字形清洁1.5x1.5米的区域。此模式特别适合清洁厨房等较小的区域。7.MANUAL（手动）：使用遥控器驱动智能自动吸尘器随意清洁

内置红外线传感器



智能自动吸尘器的缓冲装置中内置红外线传感器，可对家具周围和楼梯提供保护。

自动返回基座



自动返回功能可使智能自动吸尘器在清洁后返回基座，始终保持就绪状态。

轻按按钮，即可进行清洁



只需轻按一个按钮，便可获得洁净地板。

轻松设定



只需按下“Play”按钮，智能自动吸尘器便可立即清洁地板，或对其进行设定，在您外出时进行清洁。使用日程计划功能，让您每天高枕无忧。

日程计划功能



智能自动吸尘器每天自动清洁地板。

规格

包含附件

清洁刷
入口阻止条
过滤网: 2 件
微纤维拖地垫: 2 件
遥控器
侧毛刷: 2 件
湿拖功能
底座

设计

颜色: 金色

过滤

尘量: 0.6 升

Performance

清洁速度: 60 平方米/小时
电池电压: 100 - 240 伏
运行时间: 120 分钟
充电时间: 1.6 小时
输入功率 (最大): 40 瓦

可用性

清洁模式: 7
正在编程
门槛攀爬: 20 毫米

24 小时计划

延迟清洁模式
红外线传感器
地板类型: 地毯, 硬地板
4 重清洁

尺寸和重量

产品重量: 2.8 千克
产品高度: 9 厘米

服务

2 年保修
6 个月电池保修

