

PHILIPS

无尘袋吸尘器

PowerPro Ultimate

1800 瓦

HEPA 13 滤网

2.2 升

过敏 +



FC9911/81

强劲吸力

除尘无忧

全新飞利浦 PowerPro Ultimate 无尘袋吸尘器代表了非凡的清洁效果。第七代飓风离尘技术具有出色的灰尘和空气分离效果。TriActive+ 全方位吸嘴在各种地板上均可获得出色清洁性能。

出众的性能


- 具有强劲吸力的第七代飓风离尘技术
- 卓越空气 HEPA 13 滤网，高效过滤达 99.95%(由飞利浦实验室进行的测试所得)
- 全新 3 合 1 TriActive + 吸嘴可吸走粗细灰尘
- TriActive Z 硬地板吸嘴有效去除灰尘和碎屑

除尘无忧

- NanoClean 技术令除尘无忧
- 符合人体工程学的集尘桶可按控制的方式清空

产品亮点

第七代飓风离尘技术



采用空气动力学设计的第七代飓风离尘技术通过 3 个高效步骤，减少空气阻力并确保非凡的清洁性能：1) 得益于笔直平滑的进风口，空气可以快速进入飓风离尘。2) 弧形通气道使空气加速上升空气旋室。3) 在旋风过滤器的顶部，出口叶片可以高效地使灰尘与空气分离。

卓越空气 HEPA 13 滤网



卓越空气 HEPA 13 滤网至少能够滤掉 99.95% 的灰尘，确保一个无过敏原的洁净环境（由飞利浦实验室进行的测试所得）。

NanoClean 技术



此项创新技术经过专门开发，可有效避免飞尘。灰尘收入集尘桶底部，而不会依附在空气中。当您打开集尘桶时将没有飞尘。

符合人体工程学的集尘桶



集尘桶的侧边专门设计成软嘴形状。这允许您按控制的方式清空集尘桶，而不会让灰尘飞溅。

TriActive + 吸嘴



TriActive + 吸嘴一次应用 3 种清洁操作：1) 其利用专门设计的底板轻轻打开地毯，清除深处的灰尘。2) 其利用前部较大的开口吸走大块碎屑。3) 其利用两边的侧毛刷清除沿着家具和墙壁的灰尘和污垢

TriActive Z 硬地板吸嘴



全新的 TriActive Z 硬地板吸嘴一次即可去除所有灰尘和碎屑。Z 型设计可引导灰尘和较大的碎屑进入空气通道，而不会将其往前推。侧边空气通道可出色清洁柱脚周围。现在，您无需提起吸嘴去除较大的碎屑，并可确保您的硬地板清洁效果出色。

规格

性能

输入功率 (IEC): 1800 瓦
吸力 (最大): 440 瓦

设计

颜色: 全红

过滤

排风滤网: HEPA13 滤网
马达滤网: 长效可水洗过滤网

可用性

吸管类型: 不锈钢 2-P 塑料管
吸力控制: 电子产品

吸尘嘴和附件

包含附件: 缝隙吸嘴, 2 合 1 毛刷/小号吸嘴
标准吸尘嘴: TriActive + 吸嘴, TriActive Z 吸嘴

重量和尺寸

包装尺寸 (长x宽x高): 595 x 400 x 352 毫米
产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 506 x 310 x 317 毫米
产品重量: 6.3 千克

可持续发展

包装: 90% 以上均为可回收材料
用户手册: 100% 可回收纸

