

# PHILIPS

## 蒸汽电熨斗

### EasySpeed

20 克/分钟蒸汽输出

不黏底板

防水垢

1400 瓦



GC1018/48



## 由始至终，更加快捷

### 3 种加速熨烫的方法

底板前端三效精确尖形设计、底板均匀布热和持续蒸汽，使得这款 EasySpeed 电熨斗可加速熨烫。

#### 熨烫更舒适

- 出众的喷雾功能，润湿织物更均匀
- 均匀分布蒸汽，实现高效熨烫
- 底板前端三效精确尖形设计，带来更佳的控制和可视性

#### 经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

#### 轻松除皱

- 最高 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
- 不黏底板涂层
- 功率高达 1400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

## 产品亮点

### 功率高达 1400 瓦



功率高达 1400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出。

### 最高 20 克/分钟的持续蒸汽输出



最高 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

### 不黏底板




您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

### 除垢滑块



操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

### 底板前端三效精确尖形设计



这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种精准设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和时尚喷嘴设计。底板前端三效精确尖形设计，让您可以轻松到达最难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

### 均匀分布蒸汽

得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样更省力，润湿衣物更均匀，更节省时间，轻松完成熨烫。

### 喷雾功能



喷雾功能能提供温度适宜的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果更理想，轻松除去褶皱。

## 规格

### 快速强效除皱

底板: 不黏型  
持续蒸汽输出: 20 克/分钟  
喷雾功能  
功率: 1400 瓦  
蒸汽输出

### 易于使用

水箱容量: 200 毫升  
轻松到达难熨区域: 底板前端三效精确尖形设计

### 除水垢系统

除水垢溶液: 自行清洗

