

PHILIPS

蒸汽电熨斗

EasySpeed

25 克/分钟蒸汽输出；90 克蒸汽束喷射

不黏底板

防水垢

2000 瓦

GC1026/38



由始至终，更加快捷

3 种加速熨烫的方法

底板前端三效精确尖形设计、底板均匀布热和持续蒸汽，使得这款 EasySpeed 电熨斗可加速熨烫。

轻松除皱

- 功率高达 1800 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射
- 最高可达 90 克的蒸汽束喷射，可去除顽固的皱褶
- 持续蒸汽输出可达 25 克/分钟，去皱效果更佳
- 不黏底板涂层
- 垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

熨烫更舒适

- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净
- 底板前端三效精确尖形设计，带来更佳的控制和可视性
- 均匀分布蒸汽，实现高效熨烫
- 出众的喷雾功能，润湿织物更均匀

产品亮点

功率高达 1800 瓦



功率高达 1800 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射。

最高可达 90 克的蒸汽束喷射



熨斗的 90 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固皱褶。

持续蒸汽输出可达 25 克/分钟



持续蒸汽输出可达 25 克/分钟，去皱效果更佳。

不黏底板



您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

垂直蒸汽



这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

除垢滑块




操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

防滴漏系统



防滴漏系统，使您可以用较低的温度熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

底板前端三效精确尖形设计



这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种精准设计：分别为底板前端尖型设计、纽扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效精确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

均匀分布蒸汽

得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样更省力，润湿衣物更均匀，更节省时间，轻松完成熨烫。

喷雾功能



喷雾功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果更理想，轻松除去皱褶。

规格

快速强效除皱

底板: 不黏底板

持续蒸汽输出: 25 克/分钟

蒸汽束喷射: 90 克

垂直蒸汽熨烫

喷雾功能

功率: 1800 瓦

易于使用

水箱容量: 200 毫升

防滴漏功能

电源线长度: 1.8 米

除水垢系统

除水垢溶液: 自动清洁

