

飞利浦
蒸汽电熨斗



GC1110

全效自动除垢功能

蒸汽熨斗具有 3 档蒸汽量选择、顺滑耐用的多顺滑涂层底板。全效自动除垢功能。

除皱更轻松

- 最高 15 克 / 分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

在各式面料上顺畅滑动

- 不黏底板，令熨烫各式衣物加倍顺滑

经久耐用

- 清除水垢，防止熨斗聚积水垢

完全控制

- 熨烫温度就绪指示灯

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

熨烫更舒适

- 熨斗适合使用自来水
- 180 度旋转：令熨衣时行动更自如
- 超长电源线，可到达更远的距离：1.8 米

熨烫更安全

- 高于摔破测试能力国际标准

快速、强劲熨烫

- 高功率可实现快速加热并产生持续强劲的蒸汽：1400 瓦

技术规格

- 电源：1400 瓦
- 电压：220 伏
- 频率：50-60 赫兹
- 尺寸：26.1 x 11.5 x 13.6 厘米

- 重量：1.06 千克
- 水箱容量：180 毫升

完全控制

- 可调蒸汽量设置，适合各种衣物
- 温度就绪指示灯：指示已达到设定温度

除皱更轻松

- 特设蒸汽孔，确保汽流畅通无阻
- 持久强劲的蒸汽令除皱效果更佳：15 克 / 分钟
- 前端尖型设计：轻松熨烫难以触及的部分

轻松到达难以触及的部位

- 钮扣沟槽：可快速熨烫钮扣周边及缝合线

使用寿命更长

- 除水垢：轻松冲去水垢颗粒



发行日期 2009-06-10

版本：3.2.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com