

飞利浦
蒸汽电熨斗



GC 1115

快速有效 - 舒心保证

速型底板

蒸汽电熨斗具有三档蒸汽量选择，顺滑耐用的多顺滑涂层底板。自动除垢功能及喷水功能。

熨烫更舒适

- 熨斗适合使用自来水
- 前端尖型设计令熨烫钮扣周边及缝合线更轻松
- 150 毫升大容量水箱，免却重复注水的麻烦

快速、强劲熨烫

- 超大底板，熨烫更迅速
- 1400 瓦，可提供持续的强力蒸汽喷射

完全控制

- 熨烫温度就绪指示灯

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

快速、强劲熨烫

- 高功率可实现快速加热并产生持续强劲的蒸汽：1400 瓦

除皱更轻松

- 持久强劲的蒸汽令除皱效果更佳：15 克 / 分钟
- 特设蒸汽孔，确保汽流畅通无阻
- 精细喷雾：出众的喷雾装置，润湿衣服更均匀
- 超大底板：熨烫更迅速
- 前端尖型设计：轻松熨烫难以触及的部分

顺畅滑动

- 多顺滑涂金底板

轻松到达难以触及的部位

- 钮扣沟槽：可快速熨烫钮扣周边及缝合线

熨烫更舒适

- 180 度旋转：令熨衣时行动更自如

- 集成绕线装置，令电线存放更方便
- 熨斗适合使用自来水

熨烫更安全

- 高于摔破测试能力国际标准

完全控制

- 温度就绪指示灯：指示已达到设定温度
- 可调蒸汽量设置，适合各种衣物

使用寿命更长

- 清除水垢：将水垢颗粒冲出熨斗

技术规格

- 电压：220-240 伏
- 频率：50-60 赫兹
- 多顺滑涂层底板
- 水箱容量：150 毫升



发行日期 2009-07-31

版本：4.0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com