

PHILIPS

蒸汽电熨斗

FeatherLight

13 克/分钟蒸汽输出

不黏底板

防水垢

1000 瓦



GC1418/32



简单、快捷和高效

自动除垢

生活如此多姿多彩，您当然希望尽快地完成家务，用更多的时间享受生活。本熨斗具有持久的蒸汽、蒸汽束喷射和喷水功能，专门针对轻松去除顽固褶皱而设计。

熨烫更舒适

- 360° 绕线装置，轻松操控
- 可调蒸汽量设置，适合各种衣物
- 水箱注水门可防止水溢出

经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

轻松除皱

- 高达 13 克/分钟的持续蒸汽输出
- 最高 60 克蒸汽喷射，可去除顽固的褶皱
- 出众的喷雾功能，润湿织物更均匀
- 不黏底板涂层

产品亮点

除垢滑块



操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

持续蒸汽输出




高达 13 克/分钟的持续蒸汽输出

最高 60 克蒸汽喷射



熨斗具有 60 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固褶皱。

喷雾功能




喷雾功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果更理想，轻松除去褶皱。

不黏底板



您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

水箱注水门



水箱注水门可防止水从水箱中意外溢出

360° 绕线装置

使用此绕线装置，可朝各个方向旋转，轻松使用熨斗熨烫衣物

可调蒸汽量设置

可调蒸汽量设置让您为每种衣料选择适当的蒸汽量，从而获得专业的熨烫效果。

规格

快速强效除皱

底板: 不黏底板
持续蒸汽输出: 13 克/分钟
蒸汽束喷射: 60 克
可调蒸汽量设置
喷雾功能
功率: 1000 瓦

易于使用

灵活线缆 (旋转式): 360 度灵活线缆
电源线长度: 1.8 米

除水垢系统

除水垢溶液: 自动清洁

