

飞利浦
蒸汽电熨斗

GC1420



简单、快捷和高效

具有自动除钙功能

精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗具有设计独特的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。

轻松除皱

- 最高 17 克 / 分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

在各式面料上顺畅滑动

- 不黏底板涂层
- 特设蒸汽孔，确保汽流畅通无阻

熨烫更舒适

- 超大 200 毫升水箱，减少重复注水的麻烦
- 熨斗适合使用自来水

经久耐用

- 清除水垢，防止熨斗聚积水垢

完全控制

- 熨烫温度就绪指示灯

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

除皱迅速强效

- 持续蒸汽输出: 17 英寸 克 / 分钟
- 功率: 1200 瓦
- 底板: 不黏型

易于使用

- 随时重注
- 水箱容量: 200 毫升

技术规格

- 电熨斗的重量: 1.06 千克

产品亮点

蒸汽输出最高可达 17 克 / 分钟

最高 17 克 / 分钟的持续蒸汽输出，除皱效果更佳。

不黏底板

底板覆盖有特制的不黏涂层，在各式布料上均能顺畅滑动。



发行日期 2011-09-22

版本: 3.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com