

# PHILIPS

## 蒸汽电熨斗

1400 瓦

防水垢

不黏底板

GC1430/28



## 轻松高效

### 使熨烫加倍轻松的 3 种方法

这款舒适的蒸汽电熨斗具有大量的持久蒸汽，使熨烫变得轻松高效，而不黏底板则使滑动加倍轻松。使用这款舒适的电熨斗，熨烫工作将立即变得简单。

#### 轻松除皱

- 功率高达 1400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出
- 高达 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越
- 蒸汽束喷射可达 70 克
- 出众的喷雾功能，润湿织物均匀

#### 在各种可熨面料上顺畅滑动

- 在所有可熨烫衣物上顺畅滑动

#### 轻松开始熨烫

- 220 毫升大容量水箱，加水方便
- 温度旋钮加大，调温轻松
- 底板前端三效准确尖形设计，带来卓越的控制和可视性

#### 经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

# 产品亮点

## 功率高达 1400 瓦



功率高达 1400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出。

## 高达 20 克/分钟的持续蒸汽输出



高达 20 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越。

## 蒸汽束喷射



熨斗具有 70 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固褶皱。

## 喷雾功能



喷雾功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去褶皱。

## 不黏底板



您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在所有可熨烫衣物上均能顺畅滑动。

## 大容量水箱




220 毫升加大容量水箱，减少重复加水的麻烦，一次可熨烫多件衣物。

## 温度旋钮



温度旋钮加大，调温轻松

## 底板前端三效准确尖形设计



这款飞利浦电熨斗的前端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

## 除垢滑块



操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

# 规格

## 除水垢系统

除水垢溶液: 自动清洁

## 易于使用

轻盈且舒适

水箱容量: 220 毫升

注水和倒水: 大注水孔

## 快速强效除皱

持续蒸汽输出: 20 克/分钟

功率: 1400 瓦

底板: 不黏底板

喷水功能

蒸汽束喷射: 70 克

前端尖型面板

## 可持续发展

用户手册: 100%可回收纸

## 技术规格

电压: 220 伏

