

# PHILIPS

## Fer vapeur

2 000 W

Anticalcaire

Semelle antiadhésive

GC1433/30



## Facile et efficace

### 3 solutions pour faciliter le repassage

Ce fer vapeur confort rend votre repassage facile et efficace, grâce à sa vapeur constante et abondante ainsi qu'à sa semelle antiadhésive facilitant la glisse. Le fer confort simplifie le repassage.

#### Élimine facilement les faux plis

- Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé
- Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis
- Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces
- Spray pour humidifier le tissu

#### Glisse facile sur tous les tissus

- Glisse optimale sur tous les vêtements repassables

#### Repassage facile à débiter

- Large réservoir d'eau de 220 ml à remplissage pratique
- Thermostat de grande taille plus facile à régler
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

#### Durée de vie prolongée

- Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

# Points forts

## Jusqu'à 2 000 W de puissance



Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

## Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min



Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.

## Effet pressing jusqu'à 90 g



L'effet pressing 90 g de ce fer vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

## Spray



La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

## Semelle antiadhésive




La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les vêtements repassables.

## Large réservoir d'eau



Large réservoir d'eau de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une séance.

## Thermostat



Thermostat de grande taille plus facile à régler

## Pointe Triple Précision



La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.

## Glissière anticalcaire



Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

# Caractéristiques

## Système anticalcaire

Solution anticalcaire: Auto-nettoyant

## Facile à utiliser

Ultra-léger et agréable

Capacité du réservoir d'eau: 220 ml

Remplissage et vidange de l'eau: Grand orifice de remplissage

## Élimination des faux plis facilitée

Débit vapeur continu: 25 g/min

Alimentation: 2 000 W

Semelle: Semelle antiadhésive

Spray

Effet pressing: 90 g

Pointe à vapeur additionnelle

## Développement durable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

## Spécificités techniques

Tension: 240 volt

