

PHILIPS

蒸汽电熨斗

GC1480



简单、快捷和高效

自动除垢蒸汽电熨斗

精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的飞利浦电熨斗具有设计独特的蒸汽孔和不黏底板，皆以速度制胜。

轻松除皱

- 高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出

性能出众

- 1200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

在各种可熨面料上顺畅滑动

- 不黏底板涂层

熨烫更舒适

- 底板前端尖型设计令熨烫纽扣周边及缝合线部位更加轻松
- 超大 270 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

完全控制

- 熨烫温度就绪指示灯

产品亮点

不黏底板



您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

持续蒸汽



高达 17 克/分钟的持续蒸汽输出

规格

除皱迅速强效

底板: 不黏型
持续蒸汽输出: 17 克/分钟
喷雾功能
功率: 1200 瓦

易于使用

水箱容量: 270 毫升
随时重注
电源线长度: 1.8 米
灵活线缆 (旋转式): 360 度灵活线缆

除水垢系统

除水垢溶液: 自行清洗

技术规格

电熨斗的重量: 1.06 千克
电压: 220 伏

