

飞利浦  
蒸汽电熨斗



GC1720

## 快速有效 - 舒心保证

### 速型底板

精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗采用特殊的尖端设计，特设的蒸汽孔和顺滑底板，皆以速度制胜。

#### 熨烫更舒适

- 超大 180 毫升水箱，减少重复注水的麻烦
- 出众的喷雾装置，润湿衣服更均匀

#### 除皱更轻松

- 最高 17 克 / 分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
- 蒸汽喷射，轻松去除顽固皱褶

#### 在各式面料上顺畅滑动

- 强化涂层顺滑底板，熨烫各式面料更顺滑

#### 经久耐用

- 清除水垢，防止熨斗聚积水垢

#### 性能出众

- 1400 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* 精于心 简于形

## 规格

### 熨烫更舒适

- 180 度旋转：令熨衣时行动更自如
- 熨斗适合使用自来水
- 超长电源线，可到达更远的距离：1.8 米

### 除皱更轻松

- 持久强劲的蒸汽令除皱效果更佳：17 英寸 克 / 分钟
- 精细喷雾：出众的喷雾装置，润湿衣服更均匀
- 特设蒸汽孔，确保汽流畅通无阻
- 前端尖型设计：轻松熨烫难以触及的部分

### 快速、强劲熨烫

- 高功率可实现快速加热并产生持续强劲的蒸汽：1400 瓦

### 完全控制

- 温度就绪指示灯：指示已达到设定温度
- 可调蒸汽量设置，适合各种衣物

### 使用寿命更长

- 双效除垢装置：防止出现并冲出水垢颗粒
- 除水垢：轻松冲去水垢颗粒

### 轻松到达难以触及的部位

- 纽扣沟槽：可快速熨烫纽扣周边及缝合线

### 熨烫更安全

- 高于摔破测试能力国际标准

### 技术规格

- 尺寸：26.1 x 11.5 x 13.6 厘米
- 频率：50-60 赫兹
- 电源：1400 瓦
- 电压：220 伏
- 水箱容量：180 毫升
- 重量：1.06 千克

## 产品亮点

### 蒸汽输出最高可达 17 克 / 分钟

最高 17 克 / 分钟的持续蒸汽输出，除皱效果更佳。

### 强化涂层顺滑底板



强化涂层顺滑底板，熨烫各式面料更顺滑。

### 喷雾装置

喷雾装置能提供均匀及温度适宜的雾气，润湿衣物，使熨衣效果更理想，轻松除去皱褶。



发行日期 2009-04-28

版本：5.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的  
财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)