

飞利浦
蒸汽电熨斗



GC1815

快速有效 - 舒心保证

速型底板

精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗采用特殊的尖端设计，特设的蒸汽孔和顺滑底板，皆以速度制胜。

熨烫更舒适

- 超大 180 毫升水箱，减少重复注水的麻烦
- 出众的喷雾装置，润湿衣服更均匀
- 熨斗适合使用自来水

除皱更轻松

- 最高 22 克 / 分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
- 蒸汽喷射可轻松去除顽固皱褶
- 垂直蒸汽，轻松去除悬挂衣物的褶皱

在各式面料上顺畅滑动

- 多顺滑涂金底板，加倍顺滑

经久耐用

- 清除水垢，防止熨斗聚积水垢

性能出众

- 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

熨烫更舒适

- 180 度旋转：令熨衣时行动更自如
- 熨斗适合使用自来水
- 超长电源线，可到达更远的距离：1.8 米

熨烫更安全

- 高于摔破测试能力国际标准

快速、强劲熨烫

- 高功率可实现快速加热并产生持续强劲的蒸汽：1700 瓦

技术规格

- 尺寸：26.1 x 11.5 x 13.6 厘米
- 频率：50-60 赫兹
- 电源：1700 瓦
- 电压：220 伏

- 水箱容量：180 毫升
- 重量：1.06 千克

完全控制

- 温度就绪指示灯：指示已达到设定温度
- 可调蒸汽量设置，适合各种衣物

除皱更轻松

- 持久强劲的蒸汽令除皱效果更佳：22 克 / 分钟
- 精细喷雾：出众的喷雾装置，润湿衣服更均匀
- 特设蒸汽孔，确保汽流畅通无阻
- 前端尖型设计：轻松熨烫难以触及的部分

轻松到达难以触及的部位

- 钮扣沟槽：可快速熨烫钮扣周边及缝合线

使用寿命更长

- 除水垢：防止熨斗聚积水垢

产品亮点

蒸汽输出最高可达 22 克 / 分钟

最高 22 克 / 分钟的持续蒸汽输出，除皱效果更佳。

多顺滑涂金底板



多顺滑涂金底板令熨烫各式面料加倍顺滑。

蒸汽喷射

蒸汽喷射可轻松去除顽固褶皱。



发行日期 2009-04-28

版本：4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com