

飞利浦
蒸汽电熨斗



GC1830

快速有效 - 舒心保证

速型底板

精彩生活怎能因家务琐事劳神费事，您定会希望这些工作越快做完越好。这款优质的电熨斗采用特殊的尖端设计，特设的蒸汽孔和顺滑底板，皆以速度制胜。

除皱更轻松

- 最高 22 克 / 分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
- 蒸汽喷射可轻松去除顽固皱褶
- 垂直蒸汽，轻松去除悬挂衣物的褶皱

在各式面料上顺畅滑动

- 多顺滑涂金底板，加倍顺滑

经久耐用

- 双效除垢装置，可有效防止水垢的形成

性能出众

- 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

熨烫更安全

- 自动安全关熄，可在熨斗闲置不用时自动关闭熨斗

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

熨烫更舒适

- 180 度旋转：令熨衣时行动更自如
- 熨斗适合使用自来水
- 超长电源线，可到达更远的距离：1.8 米

熨烫更安全

- 高于摔破测试能力国际标准

快速、强劲熨烫

- 高功率可实现快速加热并产生持续强劲的蒸汽：1700 瓦

技术规格

- 尺寸：26.1 x 11.5 x 13.6 厘米
- 频率：50-60 赫兹
- 电源：1700 瓦
- 电压：220 伏

- 水箱容量：180 毫升
- 重量：1.06 千克

完全控制

- 温度就绪指示灯：指示已达到设定温度
- 可调蒸汽量设置，适合各种衣物

除皱更轻松

- 持久强劲的蒸汽令除皱效果更佳：22 克 / 分钟
- 精细喷雾：出众的喷雾装置，润湿衣服更均匀
- 特设蒸汽孔，确保汽流畅通无阻
- 前端尖型设计：轻松熨烫难以触及的部分

轻松到达难以触及的部位

- 纽扣沟槽：可快速熨烫纽扣周边及缝合线

使用寿命更长

- 除水垢：防止熨斗累积水垢

产品亮点

1700 瓦



此强劲的电熨斗加热迅速，可在熨烫期间保持非常稳定的温度，除皱轻而易举。

多顺滑涂金底板



多顺滑涂金底板令熨烫各式面料加倍顺滑。

自动安全关熄



自动安全关熄功能在电熨斗放置时间过长或翻倒时自动关闭电熨斗的电源。



发行日期 2009-04-28

版本：4.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com