

# PHILIPS

## 蒸汽电熨斗

### EasySpeed

35 克/分钟蒸汽输出；100 克蒸汽束喷射

陶瓷底板

防水垢

1800 瓦

GC2042/48



## 由始至终，更加快捷

### 3 种加速熨烫的方法

底板前端三效精确尖形设计、底板均匀布热和持续蒸汽，使得这款 EasySpeed 电熨斗可加速熨烫。

#### 轻松除皱

- 功率高达 1800 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射
- 100 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固褶皱
- 高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出
- 防刮擦不黏涂金陶瓷底板
- 垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

#### 经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

#### 熨烫更舒适

- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净
- 底板前端三效精确尖形设计，带来更佳的控制和可视性
- 均匀分布蒸汽，实现高效熨烫
- 出众的喷雾功能，润湿织物更均匀

# 产品亮点

## 功率高达 1800 瓦



功率高达 1800 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射。

## 最高可达 100 克的蒸汽束喷射



蒸汽束喷射可达 100 克，可快速去除顽固褶皱。

## 最高 35 克/分钟的蒸汽输出



最高 35 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。

## 涂金陶瓷底板



防刮擦不黏涂金陶瓷底板，确保在各式可熨面料上顺畅滑动。

## 垂直蒸汽



这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

## 除垢滑块




操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

## 防滴漏系统



防滴漏系统，使您可以用较低的温度熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

## 底板前端三效精确尖形设计



这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种精准设计：分别为底板前端尖型设计、纽扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效精确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

## 均匀分布蒸汽

得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样更省力，润湿衣物更均匀，更节省时间，轻松完成熨烫。

## 喷雾功能



喷雾功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果更理想，轻松除去褶皱。

# 规格

## 快速强效除皱

底板: 涂金陶瓷

蒸汽输出

持续蒸汽输出: 35 克/分钟

蒸汽束喷射: 100 克

垂直蒸汽熨烫

喷雾功能

功率: 1800 瓦

## 易于使用

水箱容量: 270 毫升

防滴漏功能

轻松到达难熨区域: 底板前端三效精确尖形设计

## 除水垢系统

除水垢溶液: 自动清洁

