

PHILIPS

蒸汽电熨斗

EasySpeed

35 克/分钟蒸汽输出；110 克蒸汽束喷射

陶瓷底板

安全自动关熄 + 防水垢

1900 瓦

GC2046/28



由始至终，更加快捷

3 种加速熨烫的方法

飞利浦 EasySpeed 蒸汽电熨斗，底板前端三效精确尖形设计、底板均匀布热和持续蒸汽，可加速熨烫。

轻松除皱

- 功率高达 1900 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射
- 110 克蒸汽喷射，轻松去除顽固褶皱
- 高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出
- 防刮擦不黏涂金陶瓷底板
- 垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

熨烫更舒适

- 熨斗在无人看管时会自动关闭
- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净
- 底板前端三效精确尖形设计，带来更佳的控制和可视性
- 均匀分布蒸汽，实现高效熨烫
- 出众的喷雾功能，润湿织物更均匀
- 三种安全自动关熄方法

产品亮点

功率高达 1900 瓦



功率高达 1900 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射。

高达 110 克的蒸汽喷射



熨斗的 110 克蒸汽束喷射功能可轻松去除顽固褶皱。

最高 35 克/分钟的蒸汽输出



最高 35 克/分钟的持续蒸汽输出可提供大量蒸汽，高效去除褶皱。

涂金陶瓷底板



防刮擦不黏涂金陶瓷底板，确保在各式可熨面料上顺畅滑动。

垂直蒸汽



这款飞利浦电熨斗具有垂直蒸汽功能，可轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。

除垢滑块



操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

安全自动关熄




熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。

防滴漏系统



防滴漏系统，使您可以用较低的温度熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

底板前端三效精确尖形设计



这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种精准设计：分别为底板前端尖型设计、纽扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效精确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

均匀分布蒸汽

得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样更省力，润湿衣物更均匀，更节省时间，轻松完成熨烫。

喷雾功能



喷雾功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果更理想，轻松除去褶皱。

安全自动关熄



当熨斗在底板上放置 30 秒钟、在一侧放置 30 秒钟或竖放 8 分钟时，熨斗将自动关闭。

规格

快速强效除皱

底板: 陶瓷底板

蒸汽输出

持续蒸汽输出: 35 克/分钟

蒸汽束喷射: 110 克

垂直蒸汽熨烫

喷雾功能

功率: 1900 瓦

易于使用

水箱容量: 270 毫升

防滴漏功能

安全自动关熄

轻松到达难熨区域: 底板前端三效精确尖形设计

除水垢系统

除水垢溶液: 自动清洁

