

# PHILIPS

Ferro a vapore  
senza fili

Easyspeed plus  
cordless

Vapore 35 g/min, colpo di  
vapore 150 g

Piastra in ceramica

Anticalcare

2400 W



GC2086/30



## Stiratura senza fili più rapida dall'inizio alla fine

Con base SmartCharging compatta e spia luminosa

### Facile da installare

- Potenza fino a 2400 W per un tempo di riscaldamento più rapido
- Ferro con spia luminosa intelligente

### Facile da utilizzare

- Vapore continuo fino a 35 g/min per eliminare qualsiasi piega
- Colpo di vapore fino a 150 g per eliminare le pieghe più ostinate
- Grazie alla base di ricarica, il ferro viene ricaricato in meno di 6 secondi
- Piastra in ceramica per una maggiore scorrevolezza

### Facile da riporre

- Avvolgicavo per riporre facilmente l'apparecchio
- Chiudi e trasporta il ferro per riporlo in modo più stabile dopo la stiratura

## In evidenza

### Riscaldamento rapido



Potenza fino a 2400 W per un tempo di riscaldamento più rapido

### Spia luminosa intelligente



La spia luminosa intelligente indica lo stato del ferro in qualunque momento.

### Fino a 35 g/min di vapore



Vapore continuo fino a 35 g/min per eliminare qualsiasi piega.

### Colpo di vapore fino a 150 g



Il colpo di vapore da 150 g del ferro ti consente di rimuovere facilmente anche le pieghe più ostinate.

### Base di ricarica compatta smart



La base di ricarica compatta smart offre potenti prestazioni di vapore senza fili. Goditi la massima libertà di movimento senza modificare il tuo schema di stiratura: il ferro si ricarica sulla base di ricarica compatta smart mentre ripieghi il capo. Per garantire prestazioni di vapore costanti, la base di ricarica smart indica con una spia gialla che è il momento di ricaricare il ferro e ne garantisce la ricarica completa in meno di 6 secondi. La spia blu indica che il ferro è pronto per l'uso.

### Piastra in ceramica



Piastra in ceramica resistente ai graffi, altamente scorrevole e facile da pulire.

### Facile da riporre



È possibile avvolgere il cavo attorno alla parte terminale per riporre facilmente l'apparecchio.

### CarryLock



Conservazione sicura sulla base dopo la stiratura. Il cavo può essere avvolto attorno alla base per una conservazione più sicura.

# Specifiche

## **Rimozione veloce ed efficace delle pieghe**

Piastra: Ceramica, SteamGlide

Erogazione continua di vapore: 35 g/min

Colpo di vapore: 150 g

Assorbimento: 2400 W

## **Spray**

Impostazioni del vapore variabili

Stiratura a vapore in verticale

## **Semplicità d'uso**

Custodia per riporre l'apparecchio: CarryLock

Vano portacavo: Vano portacavo

Spia intelligente di indicazione

Sistema antigoccia

Capacità serbatoio acqua estraibile: 270 ml

