

飞利浦
蒸汽电熨斗



GC2520

简单、快捷和高效

超长持久的蒸汽性能

为了获得最佳烫熨效果，您需要能够产生强劲蒸汽并能持久喷射的熨斗。90 克的蒸汽喷射、可提供超强持久蒸汽的 2000 瓦超大功率以及双效除垢装置，让这款实用熨斗绝对物超所值！

性能出众

- 2000 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

除皱更轻松

- 最高 30 克 / 分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
- 垂直蒸汽，轻松去除悬挂衣物的褶皱
- 最高 90 克 / 分钟的蒸汽束喷射，可去除顽固的皱褶

在各式面料上顺畅滑动

- 不黏底板，令熨烫各式衣物加倍顺滑

经久耐用

- 双效除垢装置，可有效防止水垢的形成

熨烫更舒适

- 超大 300 毫升水箱，减少重复注水的麻烦

PHILIPS
sense and simplicity*

* 精于心 简于形

规格

熨烫更安全

- 高于摔破测试能力国际标准

完全控制

- 可调蒸汽量设置，适合各种衣物
- 温度就绪指示灯：指示已达到设定温度

顺畅滑动

- 不黏底板

轻松到达难以触及的部位

- 钮扣沟槽：可快速熨烫钮扣周边及缝合线

除皱更轻松

- 蒸汽喷射，可去除最顽固的褶皱：90 克 / 分钟
- 持久强劲的蒸汽令除皱效果更佳：30 克 / 分钟
- 精细喷雾：出众的喷雾装置，润湿衣服更均匀
- 前端尖型设计：轻松熨烫难以触及的部分
- 垂直蒸汽：用于熨烫悬挂衣物

熨烫更舒适

- 360 度旋转：令熨烫衣物时行动更自如
- 超长电源线，可到达更远的距离：2 米
- 熨斗适合使用自来水

使用寿命更长

- 双效除垢装置：防止出现并冲出水垢颗粒

快速、强劲熨烫

- 高功率可实现快速加热并产生持续强劲的蒸汽：2000 瓦

技术规格

- 电压：220/220-240 伏
- 电源：2000 瓦
- 频率：50-60 赫兹
- 尺寸：29.5 x 11.6 x 19.5 厘米
- 重量：1.2 千克

产品亮点

2000 瓦



2000 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射。

最高 90 克 / 分钟的蒸汽束喷射



最高 90 克 / 分钟的蒸汽束喷射，可去除顽固的褶皱。

双效除垢装置



双效除垢装置，可有效防止水垢的形成。



发行日期 2009-04-28

版本：5.0.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com