

PHILIPS

蒸汽电熨斗

2800 series

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

GC2810



性能卓越，经久耐用

具有全新 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板的电熨斗

日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板，2000 瓦功率带来的持久高蒸汽输出量，以及方便的自动除垢功能，这款飞利浦蒸汽电熨斗的高性价比经得起时间考验！

轻松除皱

- 最高 90 克蒸汽束喷射，可去除顽固的褶皱
- 最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳

性能出众

- 2000 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

经久耐用

- 2 年保修

产品亮点

2000 瓦

2000 W
max

2000 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射。

2 年保修



2 年整机保修。

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

规格

除皱迅速强效

底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
持续蒸汽输出: 长达 30 克/分钟
蒸汽束喷射: 最多 90 克
可调蒸汽量设置
喷雾功能
功率: 2000 瓦

易于使用

水箱容量: 300 毫升
防滴漏功能
电源线长度: 2 米
灵活线缆 (旋转式): 360 度灵活线缆

除水垢系统

适合使用自来水

技术规格

电熨斗的重量: 1.2 千克
产品尺寸: 29.5 x 11.6 x 19.5 厘米
电压 (全球): 220-240 伏
电压 (台湾): 110 伏

