

Philips Walita
蒸汽电熨斗

双效除垢

GC2820



性能优越，经久耐用

具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

日复一日，若想始终获得出色的熨烫效果，您需要一款决不让您失望的熨斗。凭借全新的 SteamGlide 强效顺滑底板，2000 瓦功率带来的持久高蒸汽输出量，以及方便的水垢分解片，这款实用熨斗的高性价比经得起时间考验！

在各式面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

轻松除皱

- 最高 90 克 / 分钟的蒸汽束喷射，可去除顽固的皱褶
- 最高 30 克 / 分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
- 垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件

性能出众

- 2000 瓦，可提供持久强劲的蒸汽喷射

经久耐用

- 药片可以分解水垢，因此您可以轻松冲洗干净
- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

熨烫更舒适

- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

PHILIPS
WALITA

sense and simplicity*

* 精于心 简于形

蒸汽电熨斗
双效除垢

规格

除皱迅速强效

- 底板：SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板
- 持续蒸汽输出：30 克 / 分钟
- 蒸汽喷射：90 克
- 垂直蒸汽
- 可调蒸汽量设置
- 喷雾功能
- 功率：2000 瓦

易于使用

- 水箱容量：300 毫升
- 防滴漏功能

- 电源线长度：2 米
- 灵活线缆（旋转式）：360 度灵活线缆

除水垢系统

- 适合使用自来水
- 除水垢溶液：双重活性除垢

技术规格

- 电熨斗的重量：1.2 千克
- 产品尺寸：29.5 x 11.6 x 19.5 厘米
- 电压：220 - 240 伏

GC2820/02

产品亮点

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板



SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是最优秀的飞利浦优质底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

水垢分解片

随着时间的推移，水垢会在熨斗内积聚。此药片会将水垢分解成小块，因此清洁熨斗非常简单。此清洁操作需要每个月进行一次。

垂直蒸汽

垂直蒸汽，轻松熨烫悬挂衣物及窗帘等物件。



发行日期 2011-10-24

版本：5.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的
财产。

www.philips.com