

# PHILIPS

## Паровой утюг

### PowerLife

Подача пара 40 г/мин; паровой удар 130г

Подошва SteamGlide

Автоотключение и очистка от накипи

2400 Вт



GC2965/80



## Создан для мощного глажения

### С электронной системой отключения питания

Для достижения превосходных результатов день за днем необходим надежный и долговечный утюг. Этот утюг с новой подошвой SteamGlide и капсулой для очистки от накипи обеспечивает постоянную мощную подачу пара и долгий срок службы. Наилучшее соотношение цены и качества!

#### Легко разглаживает складки

- Постоянная подача пара до 40 г/мин
- Паровой удар 130 г для легкого разглаживания неподатливых складок

#### Высокая производительность

- Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара

#### Легко скользит по любым типам тканей

- Подошва SteamGlide — улучшенная подошва от Philips

#### Комфортное глажение

- Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов
- Вертикальное отпаривание для удаления складок в вертикальном положении

#### Бережное глажение

- Автоотключение срабатывает в 3 случаях

## Особенности

2400 Вт

**2400 W  
max**

Мощность 2400 Вт обеспечивает постоянную подачу пара.

Подача пара до 40 г/мин



Паровой утюг Philips обеспечивает постоянную подачу пара до 40 г/мин, обеспечивая оптимальное количество пара для разглаживания складок.

Паровой удар до 130 г



Функцию парового удара можно использовать для вертикального отпаривания и устранения жестких складок.

Свободный поворот шнура


Свободный поворот шнура — шарнирная конструкция 360 градусов

Подошва SteamGlide



Подошва SteamGlide — идеальная подошва от Philips для вашего парового утюга. Идеально скользящая, легкоочищаемая поверхность, устойчивая к появлению царапин.

Вертикальное отпаривание



Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на плечиках.

Система автоотключения

**Safety  
auto  
off**

Утюг отключается автоматически, если он в течение 30 секунд неподвижно лежит на подошве, 30 секунд лежит на боку или стоит вертикально в течение 8 минут.

## Характеристики

Быстрое и мощное разглаживание складок

Подошва: Подошва SteamGlide  
Вертикальное отпаривание: Да  
Настройка подачи пара: Да  
Распылитель: Да

Комфортное глажение

Длина шнура: 1,8 м

Легко использовать

Объем резервуара для воды: 300 мл

Система "капля-стоп": Да

Система автоотключения: Да

Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 360 градусов

Дополнительная устойчивость: Резиновый буфер  
Длина шнура питания: 1,8 м (за пределами Европы), 1,9 м (в странах Европы)

Очистка от накипи

Можно использовать водопроводную воду: Да

Очистка от накипи: Двойная очистка от накипи

Технические характеристики

Мощность: 2400 Вт

напряжение: 220—240 В

Вес и габариты

Габариты изделия: 29,5 × 11,6 × 19,5

Вес продукта: 1,2 кг

Разглаживание складок

Постоянная подача пара: до 40 г/мин

Паровой удар: До 130 г/мин

