

PHILIPS

蒸汽电熨斗

PowerLife Plus

35 克/分钟蒸汽输出；110 克蒸汽束喷射

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

防水垢

2200 瓦

GC2980/70



性能卓越，经久耐用

飞利浦 PowerLife Plus 蒸汽电熨斗具有全新的 SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板、持久高蒸汽输出量、确保持久蒸汽性能的简易除垢系统以及超稳固搁架，每天均可带来出色的熨烫效果，决不让您失望。

快速加热的强大性能

- 强劲的蒸汽，熨衣更快捷
- 最高 35 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
- 蒸汽束喷射可达 110 克，可去除顽固的皱褶

在各种可熨面料上顺畅滑动

- SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是飞利浦的高品质底板

安全熨烫

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢
- 坚实耐用的搁架，增强稳定性
- 防滴漏系统，可令衣物在熨烫时保持洁净

产品亮点

2200 瓦



这款强劲的电熨斗加热迅速，可在熨烫期间保持非常稳定的温度，除皱轻而易举。

蒸汽输出最高可达 35 克/分钟



最高 35 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

高达 110 克的蒸汽喷射



蒸汽束喷射可达 110 克，可快速去除顽固褶皱。

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板是您的蒸汽电熨斗最高端的飞利浦底板。它具有出众的防刮擦性能，滑动顺畅并且方便清洁。

除垢滑块



此除垢滑块可轻松地将水垢清除熨斗。每月使用除垢功能可保证飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

坚实耐用的搁架

该熨斗具有专门设计的超大搁架，垂直放置时可获得更大稳定性。

防滴漏系统



飞利浦蒸汽电熨斗的防滴漏系统使您可以较低的温度熨烫精细面料，而无需担心水滴留下水渍。

规格

除水垢系统

除水垢溶液: 除垢滑块

易于使用

防滴漏功能

电源线长度: 2 米

水箱容量: 300 毫升

注水和倒水: 大注水孔

除皱迅速强效

持续蒸汽输出: 35 克/分钟

功率: 2200 瓦

底板: SteamGlide 超级蒸汽顺滑底板

喷雾功能

蒸汽束喷射: 110 克

垂直蒸汽熨烫

可持续发展

节能*: 20 %

